

Angabe der Garantiezeit in Jahren für die geografischen Zonen 1/2/3 (Für weitere Informationen lesen sie bitte die Hinweise auf der letzten Seite dieses Dokumentes)				Funktionsdauer (unbedruckt, Außenanwendung)	3M™ Screen Printing Ink Series 1900			3M™ Screen Printing UV Ink Series 9800			3M™ Scotchlite™ Transparent Screen Printing Ink Series 2900				
Nur Verarbeiter die ein gültiges Zertifikat über eine 3M™ MCS™ Zertifizierung besitzen sind berechtigt die hier genannten Garantien an Ihre Kunden weiterzugeben.					FZ	SD	IN	FZ	SD	IN	FZ	SD	IN		
Version : November 2017 Ersetzt : Juni 2017				Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise am Ende der Übersichtstabelle und auf der letzten Seite dieses Dokumentes.											
Langfristige Anwendungen				Art der Applikation:	-	FZ	SD	IN	FZ	SD	IN	FZ	SD	IN	
LX480Cv3 SV480Cv3	Weiß		1920DR	7	6/5/4	5/4/3	8	-	-	-	-	-	-	-	
			9740i UV	8	-	-	-	7/6/5	6/5/4	8	-	-	-	-	
			SG8991	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SG8993	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SG8995-124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IJ380-10 IJ380-20	Weiß		1920DR	7	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	-	-	-	
			9740i UV	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8580, 8580M	7	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	-	-	-	
180 180C 180Cv2 IJ180mC IJ180mC-10LSE IJ180mC-10SLS	Weiß Schwarz Farben		1920DR	7	7/6/4	6/5/3	10	-	-	-	-	-	-	-	
			9740i UV	8	8/7/5	7/6/4	10	9/8/6	8/7/5	10	-	-	-	-	
			1955abc	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			SG8991	5	5/3/1	4/2/0.5	8	5/3/1	4/2/0.5	8	-	-	-	-	
			SG8993	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
	Transparent Metallic-Farben		1920DR	7	6/5/3	5/4/2	8	-	-	-	-	-	-	-	
			9740i UV	8	7/6/4	6/5/3	8	8/7/5	7/6/4	8	-	-	-	-	
			1955abc	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			SG8991	5	5/3/1	4/2/0.5	8	5/3/1	4/2/0.5	8	-	-	-	-	
			SG8993	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
IJ180-10UR	Weiß		1920DR	2	2/2/2	2/2/2	2	2/2/2	2/2/2	2	-	-	-	-	
			9740i UV	2	2/2/2	2/2/2	2	2/2/2	2/2/2	2	-	-	-	-	
			1920DR	7	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			9740i UV	8	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			1955abc	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
160-30 160C-30	Weiß		1920DR	7	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			9740i UV	8	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			1955abc	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			SG8991	5	5/3/1	4/2/0.5	8	5/3/1	4/2/0.5	8	-	-	-	-	
			SG8993	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
Mittelfristige Anwendungen	Weiß Transparent		1920DR	5	5/4/2	4/3/1	7	-	-	-	-	-	-	-	
			9740i UV	5	6/5/3	5/4/2	8	7/6/4	6/5/3	8	-	-	-	-	
			1955abc	5	4/3/2	3/2/1	6	4/3/2	3/2/1	6	-	-	-	-	
			1920DR	5	4/3/2	3/2/1	6	4/3/2	3/2/1	6	-	-	-	-	
			9740i UV	5	4/3/2	3/2/1	6	4/3/2	3/2/1	6	-	-	-	-	
3470 3475	Weiß Schwarz		1955abc	5	4/3/2	3/2/1	6	4/3/2	3/2/1	6	-	-	-	-	
			1920DR	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			9740i UV	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
IJ40, IJ40C, 40C	Weiß Transparent		1955abc	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			1920DR	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	
			9740i UV	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-	-	

Angabe der Garantiezeit in Jahren für die geografischen Zonen 1/2/3 (Für weitere Informationen lesen sie bitte die Hinweise auf der letzten Seite dieses Dokumentes)				Funktionsdauer (unbedruckt, Außenanwendung)	3M™ Screen Printing Ink Series 1900			3M™ Screen Printing UV Ink Series 9800			3M™ Scotchlite™ Transparent Screen Printing Ink Series 2900		
Nur Verarbeiter die ein gültiges Zertifikat über eine 3M™ MCS™ Zertifizierung besitzen sind berechtigt die hier genannten Garantien an Ihre Kunden weiterzugeben.					FZ	SD	IN	FZ	SD	IN	FZ	SD	IN
Version : November 2017 Ersetzt : Juni 2017					Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise am Ende der Übersichtstabelle und auf der letzten Seite dieses Dokumentes.								
Art der Applikation:				-	FZ	SD	IN	FZ	SD	IN	FZ	SD	IN
Kurzfristige Anwendungen													
Series 25	Weiß		1920DR	2	1/0.75/0.5	1/0.75/0.5	2	1/0.75/0.5	1/0.75/0.5	2	-	-	-
			9740i UV	2	1/0.75/0.5	1/0.75/0.5	2	1/0.75/0.5	1/0.75/0.5	2	-	-	-
Besondere Anwendungen													
580	Weiß		1920DR	7	-	-	-	-	-	-	7/6/4	6/5/3	10
680	Farben		9740i UV	8	-	-	-	-	-	-	8/7/5	7/6/4	10
3480	Farben		1920DR	3	3/2/1	3/2/1	3	-	-	-	-	-	-
			9740i UV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8173	Weiß		1920DR	2	1/1/1	1/1/1	1	1/1/1	1/1/1	1	-	-	-
			9740i UV	2	1/1/1	1/1/1	1	1/1/1	1/1/1	1	-	-	-
			8914i	2	1/1/1	1/1/1	1	1/1/1	1/1/1	1	-	-	-
8176	Transparent		1920DR	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
			9740i UV	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
IJ160-10, IJ40-10, IJ40-114	Weiß / Transparent		3645	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
IJ25-10R	Weiß		3649	1	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-
				1	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-
3662-10	Weiß		3647	0,25	-	0.25/0.25/0.25	-	-	-	-	-	-	-
3630	Weiß		1920DR	7	-	6/5/3	7	-	6/5/3	7	-	-	-
	Farben		9740i UV	8	-	6/5/3	8	-	6/5/3	8	-	-	-
3730	Weiß		1920DR	7	-	6/5/3	7	-	6/5/3	7	-	-	-
	Farben		9740i UV	8	-	6/5/3	8	-	6/5/3	8	-	-	-
3635-210	Weiß		1920DR	7	-	6/5/3	7	-	6/5/3	7	-	-	-
			9740i UV	8	-	6/5/3	8	-	6/5/3	8	-	-	-
7755SE	-520 Spiegelfolie Silber, Transluzent		1920DR	7	6/5/4	5/4/3	7	6/5/4	5/4/3	7	-	-	-
7755	-431 Spiegelfolie Gold, Opak		9740i UV	8	6/5/4	5/4/3	8	6/5/4	5/4/3	8	-	-	-
A7706	Weiß		1920DR	5	3/3/3	3/3/3	-	3/3/3	3/3/3	-	-	-	-
			9740i UV	1,5	3/3/3	3/3/3	-	3/3/3	3/3/3	-	-	-	-
A7322	Weiß		1920DR	1,5	1.5/1.5/1.5	1.5/1.5/1.5	-	1.5/1.5/1.5	1.5/1.5/1.5	-	-	-	-
			9740i UV	1,5	1.5/1.5/1.5	1.5/1.5/1.5	-	1.5/1.5/1.5	1.5/1.5/1.5	-	-	-	-
Panagraphics III	Weiß		1920DR	7	-	6/5/3	-	-	-	-	-	-	-
			9740i UV	8	-	6/5/3	-	-	-	-	-	-	-
Envision FS-1	Weiß		1920DR	7	-	6/5/3	-	-	-	-	-	-	-
			9740i UV	8	-	6/5/3	-	-	-	-	-	-	-
3650	Weiß		1920DR	7	7/6/4	6/5/3	10	-	-	-	-	-	-
			9740i UV	8	8/7/5	7/6/4	10	9/8/6	8/7/5	10	-	-	-
			1955abc	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-
	Transparent		1920DR	7	6/5/3	5/4/2	8	-	-	-	-	-	-
			9740i UV	8	7/6/4	6/5/3	8	8/7/5	7/6/4	8	-	-	-
			1955abc	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-
3690	Weiß		1920DR	7	6/5/4	5/4/3	7	6/5/4	5/4/3	7	-	-	-
3690C			9740i UV	8	6/5/4	5/4/3	8	6/5/4	5/4/3	8	-	-	-
			1955abc	5	5/4/3	4/3/2	8	5/4/3	4/3/2	8	-	-	-

Wichtige Hinweise:

- Die in den Tabellen aufgeführten Garantien beziehen sich auf Grafikin Installationen die vertikal ausgerichtet sind und sich unterhalb von 1500 m Höhe über dem Meeresspiegel befinden.
- Die Aussage zum Produkt basieren auf normaler Nutzung des Produktes. Hinweise zu Anwendungseinschränkungen finden Sie in den technischen Datenblätter des jeweiligen Produktes.
- Siebgedruckte Grafiken müssen für alle Arten von Applikationen mit einem 3M Schutzlaminat oder Klarlack ausgestattet werden.
- Das Produktangebot kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Die lokale Verfügbarkeit der genannten Grafikkonstruktionen können Sie bei ihrer lokalen 3M Niederlassung erfragen.

Geografische Zonen:

Zone 1:

Österreich, Belgien, Bosnien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grönland, Großbritannien, Irland, Island, Italien (nördlich von Rom), Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Moldawien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland

Zone 2:

Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Georgien, Griechenland, Italien (südlich von Rom), Kirgisistan, Korsika, Kreta, Mazedonien, Malta, Portugal, Sardinien, Südafrika, Spanien, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Usbekistan

Zone 3:

Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Benin, Botswana, Burkina, Burundi, Bahrain, Dubai, Dschibouti, Elfenbeinküste, Eritrea, Gabun, Ghana, Guinea, Israel, Iran, Irak, Jemen, Jordanien, Kamerun, Katar, Kongo, Kuwait, Libanon, Libyen, Liberia, Madagaskar, Mali, Mauretanien, Marokko, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Ruanda, Saudi-Arabien, Sambia, Somalische Republik, Sudan, Syrien, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunesien, Tschad, Uganda, VAE, Zaire, ZAR, Zimbabwe, Zypern

FZ = Fahrzeug: Anwendungen auf Fahrzeugen (keine statische Ausrichtung der Grafik).

SD = Feststehendes Schild: Anwendungen mit einer statischen Ausrichtung der Grafik ohne angrenzende spiegelnde Oberflächen.

IN = Innenraum: Anwendungen im Gebäudeinnern ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Ausrichtung von Grafiken:



Vertikal: Bezieht sich auf einen Winkel von $90^\circ \pm 10^\circ$. Dies ist die Standardausrichtung und Grundlage, soweit nicht anders Vermerkt, für die angegebenen Garantiezeiten.



Schräg: Bezieht sich auf einen Winkel von mehr als 10° vertikal und mehr als 5° horizontal.



Horizontal: Bezieht sich auf einen Winkel von $\pm 5^\circ$ horizontal.

Weitergehende Literatur: [Folgen Sie diesem Link zu weiteren Informationen über die 3M Garantiesysteme für grafische Produkte](#)

Besuchen Sie die Webseite der 3M Niederlassung um mehr zu erfahren über:

- Produkt- und Verarbeitungshinweise.
- eine vollständige 3M Produktübersicht.

Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M, Controltac, Comply, Envision, MCS, Panagraphics, Scotchcal, Scotchlite und Scotchgard sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihren jeweiligen Eigentümer. Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.