

3M Science.
Applied to Life.™*



Ventilation assistée. Pour protéger son capital respiratoire, sans y penser.

L'unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB combinée avec le masque complet 3M™ 7900PF, peut être utilisée dans les environnements amiantés, vous procurant toute la sécurité, le confort et la facilité d'utilisation dont vous avez besoin.

Décontamination et nettoyage facile

- ▶ Forme lisse
- ▶ Convient pour les douches de décontamination (IP54) et pour une immersion temporaire (IP67), pour un nettoyage parfait
- ▶ Ceinture nettoyage facile – ceinture étanche à la surface lisse, décontaminable facilement

Un débit d'air confortable

- ▶ Le TR-600 délivre un débit d'air constant de 180l/m même lorsque la batterie se décharge ou que le filtre se colmate

Facilité d'utilisation

- ▶ L'écran affiche un témoin du niveau de charge de la batterie et de colmatage du filtre
- ▶ Le niveau de charge de la batterie est aussi indiqué au moyen d'un LED sur la batterie même
- ▶ Pas de calibrage de l'unité filtrante nécessaire
- ▶ Alarme sonore, visuelle et vibrante en cas d'épuisement de la batterie ou de baisse du débit d'air
- ▶ Chargement rapide de la batterie

Système de protection, de traçabilité et de sécurité

- ▶ Conforme à la norme EN 12942 classe TM3
- ▶ Numéro de série unique inscrit sur le moteur, le masque et la batterie
- ▶ Certificat de maintenance inclus dans le kit

Masque complet 7900PF

- ▶ Taille unique qui convient à tous
- ▶ Double joint facial pour un ajustement fiable
- ▶ Visière polycarbonate avec un large champ de vision
- ▶ Brides coulissantes faciles à ajuster
- ▶ Harnais six points
- ▶ Masque en silicone doux et souple



Unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB

Comprend un indicateur de débit d'air TR-972, des pare-étincelles TR-662 (x2)

Kit complet 3M™ Versaflo™ TR-615E-ASB avec filtre P

Ce kit comprend l'unité filtrante TR-603E-ASB, un filtre P, un couvre-filtre, des pare-étincelles (x2), une ceinture décontaminable, une batterie haute capacité, un chargeur individuel intelligent, un tuyau respiratoire BT-50, une housse de protection pour tuyau, un indicateur de débit d'air, un masque complet 7900PF, un dispositif de retenu RNT-01 pour tuyau BT-50, un kit de décontamination.

Kit complet 3M™ Versaflo™ TR-618E-ASB avec filtre A1P

Ce kit comprend l'unité filtrante TR-603E-ASB, un filtre A1P, un couvre-filtre, des pare-étincelles (x2), une ceinture décontaminable, une batterie haute capacité, un chargeur individuel intelligent, un tuyau respiratoire BT-50, une housse de protection pour tuyau, un indicateur de débit d'air, un masque complet 7900PF, un dispositif de retenu RNT-01 pour tuyau BT-50, un kit de décontamination.



Pièces de rechange et accessoires

Description

Filtre P TR-6710E
Filtre A1P TR-6110E
Couvre-filtre TR-6700FC
Couvre-filtre TR-6100FC
Pare-étincelles TR-662
Batterie haute capacité TR-632
Chargeur individuel TR-641E
Chargeur multi postes – 4 postes TR-644E
Préfiltre TR-6600
Support de charge pour batterie TR-640

Description

Ceinture décontaminable TR-627
Indicateur de débit d'air TR-972
Kit de décontamination et de stockage TR-653
Loquet bleu de fixation du filtre TR-651
Tuyau respiratoire BT-50
Housse de protection plastique jetable pour tuyau respiratoire BT-922
Dispositif de retenu RNT-01 pour tuyau BT-50

Description

Masque complet en silicone 7900PF
Harnais six branches 7893
Visière PC 7927
Film de protection de visière 7992
Demi-masque intérieur 7991
Kit lunettes pour masque 7925
Soupape expiratoire 7283
Kit de la membrane phonique 7895
Bride pour port en bandoulière 7883
Boutons des brides (vert) 7989
Valise de transport STC-01

3M France Solutions pour la Protection Individuelle

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 01 30 31 65 96
Fax 01 30 31 65 55
Email 3m-france-epi@mmm.com
www.3m.com/fr/securite
www.3m.fr/TR600amiant
SAS au capital de 10 572 672 €
RCS Pontoise 542 078 555

Veuillez recycler. Imprimé en France
3M et Versaflo sont des marques commerciales de 3M. © 3M 2015.
Tous droits réservés.
J320723

