

3M Science.
Applied to Life.™

Technologie anti-buée Scotchgard™: pour des lunettes de sécurité encore plus performantes.

Technologie anti-buée pour aider les ouvriers à voir clairement, plus longtemps. Le fait d'enlever vos lunettes de sécurité pour essuyer la buée peut exposer vos yeux à des dangers potentiels ainsi qu'à des débris sur votre lieu de travail.

Des revêtements anti-buée sont disponibles depuis des années mais l'embuage des lunettes de sécurité pose toujours problème à de nombreux utilisateurs. 3M™ présente le revêtement anti-buée Scotchgard™ comme technologie de pointe, qui résiste plus longtemps à la buée que les traitements classiques - même après de multiples lavages. Disponible pour les Solus série 1000 et Goggle Gear série 500.



La science derrière la technologie anti-buée Scotchgard™.



Non traité

Lorsque des gouttelettes microscopiques se condensent sur les oculaires, elles perlent et déforment la lumière qui traverse l'oculaire, obscurcissant ainsi la vision de l'utilisateur.



Oculaire

Traité avec Scotchgard™

Le revêtement anti-buée Scotchgard™ génère un angle à contact réduit, aplatissant les « perles d'eau » en un fin film transparent qui laisse passer la lumière et permet donc à l'utilisateur de voir clairement.



Oculaire Revêtement anti-buée

Les faits parlent d'eux-mêmes :

- ▶ Le revêtement anti-buée Scotchgard™ dure plus longtemps que les revêtements anti-buée classiques, contribuant à améliorer les performances des lunettes de sécurité dans des environnements humides et embués.
- ▶ Le revêtement anti-buée Scotchgard™ offre une meilleure résistance aux rayures pour accroître la durabilité des lunettes de sécurité dans les environnements de travail.
- ▶ Le traitement conserve son efficacité même après 25 lavages et plus, pour que les ouvriers puissent porter leurs lunettes de sécurité plus longtemps.
- ▶ Le traitement peut être désinfecté par trempage dans de l'eau de javel diluée ou à l'aide de tampons imbibés d'alcool sans perte d'efficacité.
- ▶ Les ouvriers peuvent porter leurs lunettes de sécurité avec revêtement anti-buée Scotchgard™ en toute confiance car il offre une protection supérieure contre la buée et une bonne résistance aux rayures, conformément aux exigences d'EN166 en termes de marquage K et N.

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ Kit: Lunettes, Insert, Serre-tête	N° ID 3M	Code produit	Description du produit	QCM
	UU003717483	S1101SGAFKT-EU	SOLUS S1101SGAFKT-EU Bleu/Noir Kit Incolore	20
	UU003718184	S1101SGAF-EU	SOLUS S1101SGAF-EU Bleu/Noir PC Incolore	20
	UU003718549	S1102SGAF-EU	SOLUS S1102SGAF-EU Bleu/Noir PC Gris	20
	UU003718564	S1103SGAF-EU	SOLUS S1103SGAF-EU Bleu/Noir PC Jaune	20
	UU003718150	S1201SGAFKT-EU	SOLUS S1201SGAFKT-EU Vert/Noir Kit Incolore	20
	UU003718168	S1201SGAF-EU	SOLUS S1201SGAF-EU Vert/Noir PC Incolore	20
	UU003718531	S1202SGAF-EU	SOLUS S1202SGAF-EU Vert/Noir PC Gris	20
	UU003718556	S1203SGAF-EU	SOLUS S1203SGAF-EU Vert/Noir PC Jaune	20
L'insert en mousse est doté de petites fentes pour favoriser la réduction de la buée	N° ID 3M	Code produit	Description du produit	QCM
	UU003718572	Solus 1000G-EU	3M™ Solus™ Accessoires Insert en mousse	5
	UU003718523	Solus 1000S-EU	3M™ Solus™ Accessoires Serre-tête	5
Lunettes-masque 3M™ Goggle Gear série 500	N° ID 3M	Code produit	Description du produit	QCM
	UU003133723	GG501SGAF-EU	Goggle Gear 501 PC Incolore	10
	UU004028203	GG500PI-EU	Goggle Gear 500 Insert correcteur	10

