

3M™ Wrap Film Série 1380

Tous les avantages du Wrap Film 3M™ série 1080, avec en plus :

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Film à faible mémoire de forme	<ul style="list-style-type: none">• Sans pontage• Conformabilité 3D complexe sans coupe	<ul style="list-style-type: none">• Tranquillité d'esprit• Qualité de pose• Rapidité d'application
Adhésif à faible tack initial associé à la technologie 3M™ Controltac™ unique	<ul style="list-style-type: none">• Tack initial maîtrisé	<ul style="list-style-type: none">• Positionnement correct et aisé du film avant la pose• Application plus facile et plus efficace si le poseur travaille seul
Technologie 3M™ Comply™	<ul style="list-style-type: none">• Micro Comply avec micro-canaux invisibles• Evacuation de l'air lors de la pose	<ul style="list-style-type: none">• Application sans bulle, ni pli• Résultat qualitatif• Apparence finale uniforme et homogène

