

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M Brusné systémy

# 3M™ Cubitron™ II brusné pásy 947A

**Zvyšte si výkon u operací s pásovými bruskami  
– díky výkonu přesně tvarovaného zrna 3M**

Nyní si můžete užít skvělou rychlost úběru a dlouhou životnost brusiv 3M™ Cubitron™ II na pásu určeném speciálně pro aplikace se středním až nízkým přítlakem.

3M Cubitron II brusné pásy 947A jsou nejnovějším přírůstkem do rodiny vysoce výkonných brusiv Cubitron II. S odlehčeným podkladem ze směsi polyester-bavlna jsou pásy 947A flexibilnější než stávající pásy 3M Cubitron II – což je činí ideálními k použití u operací, při nichž se používají brusky typu backstand, pilníkové, saténovací a stolařské brusky.

Kromě toho, že má vynikající výkon, je Cubitron II brusný pás 947A k dostání i ve vyšší zrnitosti P120+, a tak nabízí perfektní řešení pro jemné vybroušení u finální povrchové úpravy.

**CUBITRON™ II**

**Snižte přítlak  
– s brusnými pásy 947A**


- Skvěle se hodí pro aplikace se středním až nízkým přítlakem
- Vzniká méně tepla, čímž se eliminují spáleniny
- Ubírá materiál rychleji – vydrží déle než konvenční keramické pásy

# Posuňte brusný výkon na další úroveň



Nové 3M™ Cubitron™ II brusné pásy 947A jsou k dostání v široké škále zrnitostí a konstrukcí – obsahují také ochrannou vrstvu proti přehřívání, aby se daly použít na nerezové kovy, kovy citlivé na teplo, nástrojovou a uhlíkovou ocel. Cubitron II brusný pás 947A podává skvělý výkon v porovnání s konvenčními keramickými pásy a rovněž dosahuje vynikajících výsledků u aplikací s ručním podáváním se středním a nízkým přitlakem s následujícím nářadím:

- Backstand bruska
- Saténovací bruska
- Pilníková bruska
- Stolařská bruska



## Technologie přesně tvarovaného zrna

Tajemství rychlosti, brusného výkonu a delší životnosti brusných pásů Cubitron II spočívá v revoluční technologii přesně tvarovaného keramického zrna, jejímž průkopníkem je 3M.

Jak se zrno trojúhelníkového tvaru opotřebovává, neustále se odlamuje, a vytváří tak ostré hroty a hrany, které se zařezávají do kovu, rovnoměrně se opotřebovávají a mají extrémně dlouhou životnost a konzistentní tvar při jakémkoli přitlaku broušení.

**Záruka, omezená náhrada a zřeknutí se odpovědnosti:** Využití a výkonnost výrobku 3M u konkrétních způsobů použití může ovlivnit řada faktorů, které jsou mimo kontrolu společnosti 3M a které výhradně zná uživatel a jsou pod jeho kontrolou. Jedině uživatel je sám zodpovědný za posouzení výrobku 3M a za rozhodnutí, zda je tento výrobek vhodný pro konkrétní účel a pro způsob použití uživatelem. Pokud není na příslušném balení nebo v produktové literatuře k výrobku 3M konkrétně uvedena dodatečná záruka, ručí 3M za to, že v době odeslání splňuje každý výrobek 3M příslušné výrobkové specifikace 3M. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU ANI ŽÁDNOU MLČKY PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU NEBO PODMÍNKU VYCHÁZEJÍCÍ Z PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ, ZE ZVYKLOSTI ČI OBCHODNÍ ZVYKLOSTI. Pokud nebude výrobek 3M vyhovovat této záruce, bude vaší jedinou náhradou, dle rozhodnutí 3M, výměna výrobku nebo vrácení peněz ve výši kupní ceny.

**Omezení odpovědnosti:** S výjimkou případů zakázaných zákonem, neponese 3M a prodávající odpovědnost za žádnou ztrátu či škodu vzniklou kvůli tomuto výrobku 3M, ať přímou, nepřímou, zvláštní, související či následnou, bez ohledu na uplatňovanou teorii práva, včetně záruky, smluvní odpovědnosti, odpovědnosti za nedbalost či přesně vymezené odpovědnosti.

## Založené rozměry

(Všechny pásy mají odlehčený podklad ze směsi polyester-bavlna)

3M ID	Rozměr (mm)	Zrnitost	
<b>DC-9473-3076-7</b>	13 × 457	40+	
DC-9473-3044-5		60+	
DC-9473-3051-0		80+	
DC-9473-3052-8		120+	
DC-9473-3045-2	13 × 610	60+	
DC-9473-3066-8		80+	
DC-9473-3063-5		120+	
DC-9473-3092-4	19 × 457	40+	
DC-9473-3053-6		60+	
DC-9473-3064-3		80+	
DC-9473-3042-9		120+	
DC-9473-3093-2	19 × 520	40+	
DC-9473-3061-9		60+	
DC-9473-3094-0		80+	
DC-9473-3083-3		120+	
DC-9473-3060-1	100 × 289	40+	
DC-9473-3050-2		60+	
DC-9473-3046-0		80+	
DC-9473-3041-1	50 × 2000	120+	
DC-9473-3065-0		120+	
DC-9473-3032-0		40+	
DC-9473-3036-1		60+	
DC-9473-3033-8	50 × 4000	120+	
DC-9473-3055-1		40+	
DC-9473-3069-2		60+	
DC-9473-3067-6		80+	
UU-0015-7683-2	75 × 2000	120+	
DC-9473-3068-4		75 × 2500	120+
DC-9473-3039-5		100 × 2500	40+
DC-9473-3037-9		100 × 3500	40+
DC-9473-3038-7	100 × 4000	40+	
DC-9473-3034-6		60+	
DC-9473-3031-2	150 × 4000	60+	
	150 × 6800	120+	

**Vyžádejte si i další rozměry!**