

# 3M™ イージーマルチクリーニングツール

## Commercial Care Products

Safety and Easy for Multiple area cleaning

### 3M™ イージーマルチクリーニングツール ウェット ディスポーザブル モップ専用キット S

セット内容	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ イージーマルチクリーニングホルダー	アルミニウム合金	95mm×220mm	1台	1ケース
3M™ イージーマルチクリーニングハンドル		830mm - 1,430mm φ30mm	1本	
3M™ ウェット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメント S	ポリプロピレン / CRゴム / オレフィン	110mm×240mm	1枚	

### 3M™ ウェット ディスポーザブル モップ S

製品名	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ ウェット ディスポーザブル モップ	ポリエチレン / ポリエステル / パルプ / ポリプロピレン / 界面活性剤	250mm×115mm	30枚 / 箱 1箱 / ケース	1ケース

### 3M™ イージーマルチクリーニングツール キット

セット内容	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ イージーマルチクリーニングホルダー	アルミニウム合金	95mm×220mm	1台	1ケース
3M™ イージーマルチクリーニングハンドル		830mm - 1,430mm φ30mm	1本	
3M™ イージーマルチクリーニングクロス	ポリプロピレン / CRゴム / オレフィン	110mm×240mm	1枚	

### 3M™ イージーマルチクリーニングツール スターターキット

セット内容	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ イージーマルチクリーニングホルダー	アルミニウム合金	95mm×220mm	1台	1ケース
3M™ イージーマルチクリーニングハンドル		830mm - 1,430mm φ30mm	1本	
3M™ クリーニングクロス多用途	ポリエステル / EVA マイクロファイバー	120mm×280mm	2枚 / 袋	

### 3M™ クリーニングクロス多用途 (赤) (青)

製品名	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ クリーニングクロス多用途 赤	ポリエステル / EVA マイクロファイバー	120mm×280mm	2枚 / 袋	1ケース
3M™ クリーニングクロス多用途 青			10袋 / ケース	

#### クリーニングクロスは洗って繰り返し使える



3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
コマーシャルケア事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.

BST-140-B(1217)

#### カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-012-388**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます



## 使い捨てタイプ

### きつい油汚れや衛生面で 配慮が必要な場所の清掃に

3M™ イージーマルチクリーニングツール  
ウエット ディスポーザブル モップ 専用キット S

併用キット



3M™ ウエット ディスポーザブル  
モップの脱着に最適化された専  
用アタッチメント付きで取り外し  
が簡単

### 3M™ ウエットディスポーザブルモップ

- マイクロファイバーを持つ不織布と液体吸収材の2層構造で、汚れのかき取りと液体吸収を両立
  - 使い捨てタイプで手洗いする必要がないため衛生的で、時間短縮にも貢献
  - 1枚で約100㎡\*の作業が可能な片面使用タイプ
- \*床清掃の場合。使用可能な面積はご使用される環境により変化します。



ウエットディスポーザブルモップ  
拡大写真

清掃面    マイクロファイバー層 (白)

#### 特長

高い油汚れ除去性能で床をきれいに  
床との摩擦抵抗が低く、軽い作業感



取付面    液体吸収層 (黒)

#### 特長

水や油などの液体吸収に特化  
保水性能に優れ、最適な水分量を維持



### エルゴノミックデザイン

クッション性のあるゴム素材のス  
ポンジにより、握りやすく力を入  
れやすい。

### 2段伸縮ハンドル

830mm~1430mmまで伸び縮  
みできるので高いところもラクラ  
ク届く。



### マルチジョイント

ハンドルを前後左右に倒すことが  
できるので、狭い場所や高い場所  
にも最適。



## 繰り返し洗えるタイプ

### 指紋汚れを除去し、 高い光沢を求める場所の清掃に

3M™ イージーマルチクリーニングツールキット

併用キット



3M™ クリーニングクロス多用途  
の脱着に最適化された面ファスナ  
ーで取り外しが簡単

### 3M™ クリーニングクロス多用途

- 鏡やステンレスなど様々な素材の清掃に有効な特殊クロス
- 平らな特殊構造を持つ極細繊維が、油汚れなどをしっかりかき取ります
- 繰り返し洗って使用できるから経済的
- 2色ラインアップで場所による使い分けが可能



クリーニングクロス拡大写真


#### タオル、ウエス

従来のタオル、ウエスでは、太い織  
維が汚れをこすりつけて引き伸ばし  
てしまいます。



#### 3M™ クリーニングクロス多用途

偏平形状の特殊マイクロファイバー  
がレンジ回りの油汚れから、  
ガラスについた  
手垢まで  
汚れをすっきり  
かき取ります。



### レンジフードに    使い捨てタイプ

- 脚立を使ったり、レンジ台に乗らず安全に作業ができます。
- レンジフードにこびりついた油汚れ、汚れの目立つ壁や機材にも効果的です。

\*汚れがひどい場合は、クロスに洗剤を含ませて作業してください。



### フロア清掃に    使い捨てタイプ

- 飲食店フロアの油汚れも、マイクロファイバーがしっかりとかき取ります。
- 油で汚れたモップは洗う必要がなく、効率的に作業できます。



### トイレ清掃に    使い捨てタイプ

- 小さいホルダーとマルチジョイントの効果で、狭いトイレでの作業も効率的に行えます。
- モップは使い捨てのため、衛生的に扱うことができます。



### 鏡拭きに    繰り返し洗えるタイプ

- 伸縮ハンドルなので手の届きづらい所も、脚立を使ったり洗面台に乗らず安全に作業ができます。
- クロスを軽く湿らせて作業すると効果的です。

\*スプレーヤー1回噴霧程度の水分量が最適です。



### 壁拭きに    繰り返し洗えるタイプ

- 壁にいたヤニやホコリを、すっきりかき取ります。
- エレベーター内などの壁面についた手垢汚れもすっきり簡単に落とします。



### ガラス拭きに    繰り返し洗えるタイプ

- 高所のガラス拭きにおいて脚立が要らず安全、簡単に作業できます。
- クロスを軽く湿らせて作業すると効果的です。

\*スプレーヤー1回噴霧程度の水分量が最適です。

