



3M™ イージーマルチクリーニングツール ウェット ディスポーザブル モップキット

セット内容	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ イージーマルチクリーニングホルダー	アルミニウム、合成樹脂	95mm×220mm	1台	1ケース
3M™ イージーマルチクリーニングハンドル		830mm - 1,430mm φ30mm	1本	
3M™ ウェット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメント S	オレフィン樹脂、CRゴム、ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系粘着剤	110mm×240mm	1枚	



3M™ ウェット ディスポーザブル モップ S

製品名	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ ウェット ディスポーザブル モップ	ポリエチレン/ポリエステルパルプ/ポリプロピレン/界面活性剤	250mm×115mm	30枚/箱 1箱/ケース	1ケース



3M™ イージーマルチクリーニングツール キット

セット内容	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ イージーマルチクリーニングホルダー	アルミニウム合金、合成樹脂	95mm×220mm	1台	1ケース
3M™ イージーマルチクリーニングハンドル		830mm - 1,430mm φ30mm	1本	
3M™ クリーニングクロス多用途	ポリエステル、ナイロン	120mm×280mm	2枚/袋	

3M™ イージーマルチクリーニングツール スターターキット

セット内容	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ イージーマルチクリーニングホルダー	アルミニウム合金、合成樹脂	95mm×220mm	1台	1ケース
3M™ イージーマルチクリーニングハンドル		830mm - 1,430mm φ30mm	1本	
3M™ クリーニングクロス多用途	ポリエステル、ナイロン	120mm×280mm	2枚/袋	



3M™ クリーニングクロス多用途 (赤) (青)

製品名	材質	サイズ	入れ目	発注単位
3M™ クリーニングクロス多用途 赤	ポリエステル、ナイロン	120mm×280mm	2枚/袋	1ケース
3M™ クリーニングクロス多用途 青			10袋/ケース	

クリーニングクロスは洗って繰り返し使える



- 当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- 本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。
- 使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
- 当社及び当社製品の製造者の義務は、当社製品が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。
- 上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
<https://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
 © 3M 2024. All Rights Reserved.
 BST-140-D(0324)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-388
 9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)

3M Science.
 Applied to Life.™

3M™ イージーマルチクリーニングツール

Commercial Care Products

Safety and Easy for Multiple area cleaning



使い捨てタイプ

きつい油汚れや衛生面で 配慮が必要な場所の清掃に

3M™ イージーマルチクリーニングツール
ウエット ディスポーザブル モップキット

併用キット



3M™ ウエット ディスポーザブル
モップの脱着に最適化された専
用アタッチメント付きで取り外
しが簡単

3M™ ウエット ディスポーザブルモップ

- マイクロファイバーを持つ不織布と液体吸収材の2層構造で、汚れのかき取りと液体吸収を両立
- 使い捨てタイプで手洗いする必要がないため衛生的で、時間短縮にも貢献
- 1枚で約100㎡*1の作業が可能な片面使用タイプ

*1 床清掃の場合。使用可能な面積はご使用される環境により変化します。



ウエット ディスポーザブルモップ
拡大写真

清掃面 マイクロファイバー層 (白)

特長 高い油汚れ除去性能で床をきれいに
床との摩擦抵抗が低く、軽い作業感



取付面 液体吸収層 (黒)

特長 水や油などの液体吸収に特化
保水性能に優れ、最適な水分量を維持



エルゴノミックデザイン


クッション性のあるゴム素材のスポンジにより、握りやすく力を入れやすい。

2段伸縮ハンドル

830mm～1430mmまで伸び縮みできるので高いところもラクラク届く。

マルチジョイント

ハンドルを前後左右に倒すことができるので、狭い場所や高い場所にも最適。



繰り返し洗えるタイプ

指紋汚れを除去し、 高い光沢を求める場所の清掃に

3M™ イージーマルチクリーニングツールキット


併用キット



3M™ クリーニングクロス多用途
の脱着に最適化された面ファスナー
で取り外しが簡単

3M™ クリーニングクロス多用途

- 鏡やステンレスなど様々な素材の清掃に有効な特殊クロス
- 平らな特殊構造を持つ極細繊維が、油汚れなどをしっかりかき取ります
- 繰り返し洗って使用できるから経済的
- 2色ラインアップで場所による使い分けが可能



クリーニングクロス拡大写真

タオル、ウエス

従来の太い繊維のタオルやウエスでは、繊維が汚れをこすりつけて引き伸ばしてしまいます。

3M™ クリーニングクロス多用途

扁平形状の特殊マイクロファイバーがレンジ回りの油汚れから、ガラスについた手垢まで汚れをすっきりかき取ります。

レンジフードに 使い捨てタイプ

- 脚立を使ったり、レンジ台に乗らず安全に作業ができます。
- レンジフードにこびりついた油汚れ、汚れの目立つ壁や機材にも効果的です。*2

*2 汚れがひどい場合は、クロスに洗剤を含ませて作業してください。



フロア清掃に 使い捨てタイプ

- 飲食店フロアの油汚れも、マイクロファイバーがしっかりとかき取ります。
- 油で汚れたモップは洗う必要がなく、効率的に作業できます。



トイレ清掃に 使い捨てタイプ

- 小さいホルダーとマルチジョイントの効果で、狭いトイレでの作業も効率的に行えます。
- モップは使い捨てのため、衛生的に扱うことができます。



鏡拭きに 繰り返し洗えるタイプ

- 伸縮ハンドルなので手の届きづらい所も、脚立を使ったり洗面台に乗らず安全に作業ができます。
- クロスを軽く湿らせて作業すると効果的です。*3

*3 スプレー1回噴霧程度の水分量が最適です。



壁拭きに 繰り返し洗えるタイプ

- 壁についたヤニやホコリを、すっきりかき取ります。
- エレベーター内などの壁面についた手垢汚れもすっきり簡単に落とします。



ガラス拭きに 繰り返し洗えるタイプ

- 高所のガラス拭きにおいて脚立が要らず安全、簡単に作業できます。
- クロスを軽く湿らせて作業すると効果的です。*4

*4 スプレー1回噴霧程度の水分量が最適です。

