

新製品

3M™ ラップ用オーバーラミネートフィルム

8900-BR100 / 8900-CF100

(ブラッシュド)




(カーボンファイバー)

表面のテクスチャーが、色や柄だけでは表現できない効果を演出。

表面にテクスチャーによる質感をプラスしたグラフィックス表面保護（オーバーラミネート）フィルムです。

3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム IJ180cv3-10との組み合わせで、

お好みの色・デザインを施したグラフィックを、ブラッシュド／カーボンファイバー調に見せる
カーラッピングフィルムが作成可能になります。



8900-CF100 (カーボンファイバー)

8900-BR100 (ブラッシュド)

3M™ ラップ用オーバーラミネートフィルム

8900-BR100 / 8900-CF100

(ブラッシュド)

(カーボンファイバー)

製品特性

品番	8900-BR100	8900-CF100
サイズ	1524 mm × 22.8 m	1524 mm × 22.8 m
コア	3インチコア (内径77mm)	3インチコア (内径77mm)
材質	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル
フィルム色	透明	透明
外観	ブラッシュド	カーボンファイバー
剥離紙	クラフト紙	クラフト紙
厚さ (代表値)	0.11 mm (粘着剤含む)	0.14 mm (粘着剤含む)
重量 (代表値)	119 g/m ² (剥離紙含まない)	150 g/m ² (剥離紙含まない)
粘着剤	アクリル系 (感圧型透明)	アクリル系 (感圧型透明)
紫外線吸収率	98%以上	98%以上
貼り付け温度	ラミネート環境気温 15°C以上	ラミネート環境気温 15°C以上

試験方法 • フィルム厚：JIS K 7130 (1999) に準ずる。

耐候性、耐久性および推奨 3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム

推奨 3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム	屋外サイン垂直面	フリート垂直面
IJ180Cv3-10	約5年	約3年

耐候性の数値は弊社試験結果に基づき予想される年数であり、保証年数ではありません。

- インク自体に耐候性を有する場合があります。
- 施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

3M™ コントロールタック™ グラフィックフィルム コンプライ™ v3 粘着剤 IJ180Cv3-10 製品特性

品番	IJ180Cv3-10
サイズ	1524 mm × 45.7 m
コア	3インチ (内径77mm)
材質	ポリ塩化ビニル
フィルム色	白色 (不透明)
光沢	光沢
剥離紙	裏面ポリエチレンコート紙シリコン処理ライナー
厚さ (代表値)	0.09mm (粘着剤含む)
重量 (代表値)	110g/m ² (剥離紙含まない)
粘着剤	感圧型再剥離タイプ / アクリル系 / グレー色粘着剤
貼り付け温度	4 ~ 38°C (平滑面) / 10 ~ 38°C (曲面、コルゲート、リベット)
使用可能温度	-30 ~ 80°C (連続使用の場合は65°C)
接着力 (代表値)	アルミニウム板 約 19 N/25mm (貼付後24時間放置)

試験方法 • フィルム厚：JIS K 7130-1999 に準ずる。 • 接着力：JIS Z 0237-2009 に準ずる。
• 特性における数値は、原則として温度20°C・湿度65%での試験結果を基にしています。

※製品の仕様やデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

※掲載している製品のラインアップは予告なく変更する場合があります。

※製品ラインアップの詳細については、弊社までお問い合わせください。

- 本パンフレットに記載している事柄、技術上の資料、推奨事項などは、全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。事前にお客様の責任において製品が目的・用途に適合するかどうかをご判断ください。
- 弊社は別途定める場合を除き、製品が不良であることが証明された場合には代替りの製品を出荷させていただきますが、それ以外の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本パンフレットに記載されていない事柄、技術上の資料、推奨事項などは、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り弊社は責任を負いません。

3M、スコッチカル、コントロールタック、コンプライは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルグラフィックス事業部

WEB [コマーシャルグラフィックス Q](http://www.mmm.co.jp/cg)
<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2016. All Rights Reserved. DEC-207-A(160405)ND

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

カタログ等各種資料の請求はFAXで

0120-282-369

24時間受付 / 年中無休
フリーダイヤルでご利用いただけます