

Круги Purple+

Номер изделия	Градация	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
50524	P80	100	5
50525	P120	100	5
50526	P150	100	5
50527	P180	100	5
50528	P220	100	5
50529	P240	100	5
50530	P280	100	5
50531	P320	100	5
50532	P360	100	5
50533	P400	100	5
50534	P500	100	5

Принадлежности

Номер изделия	Принадлежности к кругам 150мм с мультипылеотводом	Цвет	Штук в упаковке
50539	Оправка 5/16" Жесткая	Желтый	5
50540	Оправка 5/16" Стандартная*	Серый	5
50541	Оправка 5/16" Мягкая*	Черный	5
50542	Оправка M8 Стандартная*	Серый	5
50543	Оправка M8 Мягкая*	Черный	5
50544	Мягкая подложка 10 мм	Серый	10
50545	Мягкая подложка 5 мм	Серый	10
50547	Мягкая подложка 10 мм **	Серый	10
50548	Мягкая подложка 5 мм**	Серый	10

*Технология Direct Flow

**Используется только с 50539

Номер изделия	Одноразовый противоаэрозольный респиратор
8710	Чашеобразная форма FFP1
9310	Складная форма FFP1
9312	Складная форма FFP1, есть клапан выдоха
9322	Складная форма FFP2, есть клапан выдоха

3M

3M Россия
Материалы для авторемонта
121614 Москва
ул. Крылатская д. 17, строение 3
Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"
Телефон: (095) 784 74 74
Факс: (095) 784 74 75
<http://www.3M.com/ru>

3M

Материалы для авторемонта 3M
Абразивные круги 3M™ Purple+ с
креплением Hookit™


Отверстия по спирали

В НОВЫХ кругах Hookit Purple+

- Уникальное расположение отверстий по спирали обеспечивает минимальное забивание абразива и максимальную режущую способность
- В кругах разных градаций - отверстия разных диаметров для наилучшего удаления пыли
- Быстрая фиксация круга на оправке - нет необходимости совмещать отверстия




Подлежит повторному использованию.
Отпечатано в Великобритании
© 3M 2008. Все права защищены.
EL80
3M и Hookit являются торговыми марками компании 3M.




Станьте экспертом на каждом этапе ремонта
вместе с 3M

Оправки с мультипылеотводом

Наилучший результат от работы абразивных кругов Purple+ достигается при использовании их на оправках 3M с мультипылеотводом.



- Поток воздуха распределяется по всей поверхности круга наилучшим образом, так как отверстия разных диаметров на оправках его выравнивают.
- Расположение отверстий по спирали обеспечивает отличное удаление пыли со всей поверхности круга.
- Ток воздуха специально направлен на края круга, где наиболее интенсивное пылеобразование.
- Центральный пылеотвод и наличие отверстий вокруг него минимизирует забивание круга в центре.
- Крепление Hookit™ позволяет крепить круг любым способом, что значительно экономит время.
- Жесткая, литая конструкция оправок обеспечивает долгий срок службы.




Круги Purple+

Благодаря революционной технологии расположения отверстий по спирали увеличивается рабочая поверхность круга без потери его режущей способности, создаются вихревые потоки, которые затягивают мелкие частички пыли.

При работе с абразивами мелких градаций образуется большее количество пыли. Уникальная конструкция кругов мелких градаций с 177 отверстиями обеспечивает максимальное удаление мелких частичек пыли, оставляя рабочую зону чистой, безопасной, исключая вероятность возникновения брака.

На более крупных градациях образуются более крупные частички пыли. Уникальная конструкция кругов крупных градаций с 51 отверстием обеспечивает удаления более крупных частичек пыли через более крупные отверстия.

- Абразивные минералы компании 3M класса премиум обеспечивают быструю режущую способность.
- Круги Purple+ имеют уникальную конструкцию, которая позволяет кругу меньше забиваться и дольше служить.
- Круги Purple+ повышают продуктивность и прибыльность шлифовальных работ.



типа кругов

один превосходный результат

Производительность и прибыльность благодаря технологии спирального расположения отверстий

Более длительный срок службы кругов увеличивает продуктивность ремонта, а уникальная конструкция с расположением отверстий по спирали разработана для более быстрой смены круга, поскольку нет необходимости в совмещении отверстий. Вы легко сможете увидеть разницу в расходе материала и общей прибыльности ремонтных работ.

Узнайте больше о технологии расположения отверстий по спирали на www.3m.eu/spiral1



Лучшая шлифовка поверхности благодаря улучшенной технологии

Уникальная технология нанесения отверстий по спирали совместно с системой отвода пыли Direct Flow на оправках обеспечивает равномерное удаление пыли со всей поверхности, а значит наилучший результат шлифовки и ремонт на профессиональном уровне.

В отличие от других кругов, пурпурные круги Hookit содержат эксклюзивно разработанные компанией 3M абразивные зерна, четко расположенные на поверхности круга для избежания прошлифовки и достижения отличного результата.

Противоаэрозольные респираторы 3M™

Пыль – «Если вы ее не видите, это не значит, что ее нет».

Как один из лидирующих производителей материалов для обеспечения безопасности труда компания 3M понимает важность защиты своих сотрудников и себя с помощью самых лучших технологий защиты дыхания, которые существуют.

Целая серия запатентованных технологий призвана гарантировать обеспечение свободного дыхания и оптимальную защиту от вредных загрязнений.

