



3M™ Automix™ Заплата для ремонта пластика 05888




3M™ Automix™ Решения для ремонта пластиковых деталей




Клей для быстрого восстановления пластиковых деталей 3M™ Automix™ 55045

Ремонт креплений кронштейнов («ушек»)



Восстановление креплений кронштейнов («ушек»)



Клей для быстрого восстановления пластиковых деталей 3M™ Automix™ 55045

Универсальный клей для:

- Склеивания
- Ремонта
- Восстановления



Склеивает за 20 секунд

Клей для быстрого восстановления пластиковых деталей 3M™ Automix™ 55045

- Двухкомпонентный полиуретановый клей быстрого действия
- Обеспечивает быстрый ремонт поврежденных пластиковых деталей
- Позволяет восстановить недостающие пластиковые части
- Очень хорошая обрабатываемость (сверление, шлифовка и т.д.)
- Возможность окраски
- Подходит для всех видов пластика




Очиститель поверхности 3M™ VHB™

- Изопропиловый спирт
- Хорошо очищает поверхность
- Быстро высыхает



Полиолефиновый активатор адгезии 05917 3M™

- Увеличивает адгезию ремонтного состава 05901 к пластикам ТРО (олефиновые термoplastики)



Смесительные насадки 04908 для клея 3M™ Automix™ 55045

- Одноразовые носики для клея 3M™ Automix™ 55045
- Создает наилучшие условия для отверждения



Аппликатор 3M™ 08190

- Легкий ручной пистолет для картриджа 50 мл



Укрепляющая сетка 3M™ 04903

- Благодаря гибкой сетке легко придать форму клею 55045

Линейка товаров 3M™ Automix™



Описание	Артикул	Размер
Клей для быстрого восстановления пластиковых деталей	55045	картридж 50 мл
Заплатка для ремонта пластика	05888	101 x 203мм
Насадки (для клея для быстрого восстановления пластиковых деталей 55045)	04908	50 штук в пакете
Губка, пропитанная активатором адгезии для заплатки	06396	губка
Ремонтный состав FPRM	05901	картридж 50 мл
Укрепляющая сетка	04903	рулон 127мм x 3.6м
Смесительные насадки (для ремонтного состава FPRM 05901)	08198	12 штук в пакете
Аппликатор + Плунжер (для картриджей 50мл)	08190	-
Полиолефиновый активатор адгезии	05917	200мл
Очиститель поверхности 3M™ VHB™		1 литр бутыль

3M
 3M Россия
 Материалы для авторемонта
 121614 Москва
 ул. Крылатская д. 17, строение 3
 Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"
 Телефон: (095) 784 74 74
 Факс: (095) 784 74 75
 http://www.3m.com/ru

3M Украина
 Материалы для авторемонта
 Бизнес-центр "Поділ Плаза"
 вул. Спаська, 30А, оф. 7-3Б
 04070 Київ, Україна
 Тел: (044) 490 57 77
 Факс: (044) 490 57 75
 E-mail: aad.ua@mmm.com

Предстаўніцтва 3M у Беларусі
 220007 Мінск, вул.
 Магілёўская 18, офіс 4;
 тэл. (+375 17) 210-41-83, 210-41-86;
 факс (+375 17) 210-41-87.

Представительство 3M (East)
 AG в Казахстане
 Пр. Достық 140, 3 этаж, Алматы,
 050051, Казахстан
 Тел: (+7 3272) 374737, 374738
 факс (+7 3272) 374727
 innovation.kz@mnm.com

3M (East) AG
 3 Hasan Abdullayev str.
 Baku AZ1001, Azerbaijan
 Cell: +994 50 220 7716
 Fax: +994 12 497 5728



Automix™

Решения для ремонта пластиковых деталей



Для ЛЮДЕЙ, КТО ЦЕНИТ ВРЕМЯ...

3M™ Automix™ Заплатка для ремонта пластика 05888

Быстрый способ отремонтировать бампер



3M™ Automix™ Заплатка для ремонта пластика 05888

- Гибкие листы полипропилена с клеем 3M™ VHB™
- Используйте губку 3M™ Automix™ пропитанную активатором адгезии 06396 для увеличения адгезии к пластику
- Не требуется выдержки заплатки для начала лицевой обработки ремонтного места
- Подходит для всех видов пластика



Активатор адгезии пластика 06396 для заплатки 3M™ Automix™

- Губка, пропитанная активатором адгезии для заплатки 05888
- Обеспечивает максимальную адгезию заплатки 05888 к пластику



Полиолефиновый активатор адгезии 05917 3M™

- Увеличивает адгезию ремонтного состава 05901 к пластикам ТРО (олефиновые термoplastики)



Очиститель поверхности 3M™ VHB™

- Изопропиловый спирт
- Хорошо очищает поверхность
- Быстро высыхает



Одноразовая насадка 3M™ 08198

- Одноразовая насадка для ремонтного состава 05901
- Создает наилучшие условия для отверждения



Ремонтный состав для гибких деталей 3M™ 05901

- Двойной картридж 2 x 25 мл
- Легко смешивается
- В комплект включены два смесительных носика
- Отлично шлифуется
- Высокая гибкость после высыхания



Аппликатор 3M™ 08190

- Легкий ручной пистолет для картриджа 50 мл

EL70
 Отпечатано в Волгоградском филиале 10/06
 3M, Activator, VHB, Polos и Hoshikawaguchi
 являются торговыми марками компаний 3M/3B