



3M Абразивные полосы Hookit Purple+ с мультипылеотводом

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

3M Артикулы

60455048763, 60455048797, 60455048839, 60455048870, 60455048912, 60455048987, 60455049001, 60455048771, 60455048813, 60455048854, 60455048896, 60455048961, 60455049019, 60455048789, 60455048821, 60455048862, 60455048904, 60455048979, 60455049027

Номера по каталогу

30639, 30640, 30641, 30643, 30645, 30647, 30649, 30627, 30628, 30630, 30632, 30634, 30636, 30614, 30615, 30617, 30619, 30621, 30623

Описание Продукта:

Высокоэффективный абразивный материал в листах, предназначенный для ручного шлифования с использованием на шлифках с мультипылеотводом. Продукт обладает отличными характеристиками по продуктивности и износостойкости при обработке металла, шпатлевок и других лакокрасочных материалов.

Физико-технические характеристики:

Основа	Бумага категории плотности 'С' с нанесенной полиамидной системой крепления
Минерал	Кубитрон™/Оксид алюминия (734U P80 – P180) Оксид алюминия (334U P240 – P500)
Покрытие	С открытым расположением минералов
Связующее	Клей на основе смолы
Градация	P80 – P500

Применение:

Для обработки лаков, красок, пластиков, полиэфирных шпатлевок и грунтов.

Отличительные особенности:

<u>Особенность</u>	<u>Преимущество</u>	<u>Выгода</u>
Новый, улучшенный второй клеевой слой	Выше агрессивность Больше время жизни	Увеличение эффективности/производительности
Новое пылеотталкивающее Frecut™	Меньше забиваемость абразива	Увеличенное время жизни (особенно на тонких градациях). Минералы работают дольше, с лучшей эффективностью/производительностью
Новый минерал	Выше агрессивность Больше время жизни	Увеличение эффективности/производительности
Расположение отверстий на полосках в V-образной форме	Оптимальный пылеотвод	Меньше пыли в зоне ремонта – качество/защита здоровья
Нет необходимости совмещать отверстия на шлифке и полоске	Экономия времени	Повышение производительности
Новые Шлифки с Мультипылеотводом	Оптимальный пылеотвод	Меньше пыли в зоне ремонта – качество/защита здоровья
Дублирование градации при помощи лазера	Легко определить градацию абразива после начала использования	Повышение эффективности
Уникальная технология “Kiss Cut”	1 полоса – 2 типоразмера Снижение складских запасов	Экономия затрат
Регулятор пылеотвода	Гибкость системы в зависимости от используемого пылеудаляющего аппарата	Система отвода пыли может быть подстроена под индивидуальные особенности каждого цеха

Выпускаемые формы и размеры:

Полосы 70 мм x 396 мм (70 мм x 198 мм x2)
70 мм x 127 мм
115 мм x 225 мм

Условия и срок хранения:

Все изделия с абразивным покрытием рекомендуется хранить при постоянных температуре и относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Хранить вдали от влажных (или холодных) стен, окон или полов во избежание впитывания влаги. Не следует также хранить вблизи источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, вентиляционных каналов с нагретым воздухом, печей и т.д.

Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных условиях срок хранения абразивного инструмента не ограничен.

Правила техники безопасности:

Выполнять шлифование, по возможности, в помещении с хорошей вентиляцией, и настоятельно рекомендуется работать в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.

Шлифовальные круги следует применять только на машинах с соответствующими оправками, предназначенными для этой цели и постоянно содержащимися в хорошем техническом состоянии.

Шлифовальные круги не должны симметрично выступать за размеры оправки более чем на 2 мм.

Не разрешается применять шлифовальные круги или оправки с повреждениями или отклонениями от правильной формы.

Не разрешается вносить изменения в конструкцию кругов или оправок. Следует применять круги и оправки только размера и формы официально поставляемых заводом-изготовителем.

Рекомендуется применять круги только с такими оправками, которые имеют четкую маркировку максимальной допустимой скорости вращения. Не разрешается превышать указанную скорость.

При работе шлифмашинкой угол между плоскостью оправки и обрабатываемой поверхностью должен быть минимальным.

Неиспользуемую шлифовальную машину следует располагать на специальном стенде или можно укладывать на ее тыльную сторону. Не укладывать шлифовальную машину рабочей поверхностью круга или оправки на пол или рабочий стол.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru/aad