



Маскирование границ окрашиваемого участка.

Для маскирования границ окрашиваемой детали применяют ленту **3М 2328** или ленты **3М 3030**, **3М 3434**. Малярные ленты **3М 3030** и **3М 3434** так же используется в тех случаях, если деталь покрывается водоразбавляемыми красками. Оптимальной для применения ленты **3М 2328**, включая ее отрыв, является температура 80°C , воздействующая в течение 60 минут. Для ленты **3М 3030** - 100°C , **3М 3434** - 110°C . Наносить ленту следует на очищенную и обезжиренную поверхность.

С помощью гибкой ленты **3М 471** можно сделать кромку любой конфигурации. Она обеспечивает точную границу при двухцветной окраске и четкое совмещение границ, окрашиваемого участка. Так же лента идеально подходит для маскирования молдингов.

При сложной структурной поверхности кузова и в случае необходимости нанесения полосок на кузов удобно использовать трафаретную ленту **3М 06314**.