



3M Антигравийное гладкое покрытие серого цвета

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикул
FS910031558

Номер по каталогу
08886

Описание продукта:

Покрытие 3M 08886 серого цвета с гладкой поверхностью и стойкостью к атмосферным воздействиям и щелю. Быстро высыхает и пригодно под окраску.

Антигравийное покрытие 3M 08886 идеально пригодно для восстановления внешнего вида гладких покрытий на следующих видимых частях автомобиля:

- Передняя и задняя юбки
- Боковые пороги
- Нижние части дверей
- Нижние части крыльев

Предназначены для нанесения при помощи покрасочного пистолета 3M 08991 или стандартного грунтовочного пистолета.

Физико-технические характеристики:

Основа	Смолы, пигменты, наполнители
Растворитель	Смесь метилэтилкетона, ксилола и толуола
Содержание сухого вещества	~50%
Плотность	~1,3
Температурная стойкость	-20 ... +90 °C

Время высыхания до отлипа	15 мин
Расход	2,3 м ² /кг
Время высыхания под окраску	~30 мин

Применение:

Подготовка

- Очистить от грязи и обезжирить поверхность.
- Убедиться, что пистолет 3М 08991 либо грунтовочный пистолет чист.

Предупреждение. Тщательно встряхнуть бутылку перед открыванием.

Метод нанесения при помощи пистолета 3М 08991

- Проверить чистоту распылительной насадки, накрутить пистолет на бутылку и установить нагнетательный бачок.
- Далее следует перекрыть подачу материала (регулятор в задней части пистолета) и установить нулевую ширину распыления (рукоятка на сопле).
- Установить давление в 1,5 – 2 атм.
- Полностью нажать курок и медленно увеличивать подачу материала, добиваясь получения покрытия с высокой укрывистостью и красивым блестящим рельефом.
- Распылять с расстояния около 15 см. При необходимости расширить факел распыления.
- Чтобы обеспечить одинаковую текстуру, одновременно с увеличением (небольшим) давления воздуха следует увеличивать расход материала.

Покрасочный пистолет не нуждается в чистке по окончании работы. Несмотря на это, рекомендуется чистить распылительную насадку раз в месяц, чтобы содержать ее в хорошем техническом состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ. При слишком малой подаче материала покрытие имеет матовую поверхность, а при слишком большой подаче образуются потеки материала. Для нанесения с более широким факелом распыления расход материала и давление воздуха должны быть выше, а с менее широким факелом – меньше.

Метод нанесения при помощи грунтовочного пистолета

- Применить пистолет с дюзой 1,5 – 2,5 мм.
- Установить давление 2 - 4 атм.
- Распылять с расстояния 15 - 30 см

В зависимости от условий высыхания (температура, влажность, пр.), покрытие можно окрашивать через порядка 30 минут.

Отличительные особенности:

- Удобство нанесения пистолетом ЗМ 08991 или стандартным грунтовочным пистолетом.
 - Быстрое высыхание под окраску.
 - Стойкость против атмосферных воздействий, щелочи и коррозии.
 - Эластичность.
 - Высокая укрывистость при одном слое.
-

Выпускаемые формы и размеры:

Бутыль 1 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

Правила техники безопасности:

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией. Использовать необходимые средства индивидуальной защиты.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru