



# 3M Мастика для внутренних полостей

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикулы

XS003491718, XS003491668

Номера по каталогу

08911, 08901

## Описание продукта:

Мелкодисперсная светло-коричневая восковая мастика для внутренних полостей проникает в раковины швов и покрывает поверхности. После высыхания мастика образует эластичное защитное покрытие с высокими антикоррозионными свойствами.

Восковую мастику 3M 08911/08901 можно наносить на нуждающиеся в коррозионной защите поверхности внутренних полостей, например:

- Дверей
- Багажника
- Панелей задних крыльев
- Порогов
- Стоек шасси

Выпускаемые формы:

- 08911 – бутылка 1 л
- 08901 – аэрозольный баллон 500 мл

Мастика в баллоне 1 л предназначена для использования с пневматическим пистолетом 3M 08997.

## Физико-технические характеристики:

Основа	Парафины и масла
Растворитель	Алифатический
Содержание сухого вещества	~55%
Удельный вес	0,87

Содержание летучих органических веществ	213 г растворителя
Цвет	Прозрачный светло-коричневый
Время высыхания до отлипа	2 – 3 часа

## **Применение:**

### **При использовании мастики ЗМ 08911 в бутылки 1 л.**

#### Подготовка

- Убедиться, что пистолет-аппликатор ЗМ 08997 чист, а его компенсационные отверстия не закупорены.
- Тщательно встряхнуть бутылку перед применением.
- Навернуть оборудованный гибкой насадкой пистолет-распылитель ЗМ 08997 на бутылку.

#### Нанесение

- Распылять под давлением 4 ... 6 атм.
- Наносить обычным способом, совершая различные движения насадкой.
- Очистить пистолет после применения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Насадка позволяет наносить мастику на внутренние поверхности деталей и в труднодоступных местах.

### **При использовании мастики ЗМ 08901 в баллоне 500 мл.**

- Тщательно встряхивать баллон перед применением.
- Использовать обычное распыляющее приспособление для нанесения на легкодоступные участки и специальную гибкую насадку для нанесения на труднодоступных участках.
- После распыления продуть баллон в перевернутом положении.

#### **Предупреждение!**

**Баллон находится под давлением. Оберегать от солнечного света и не допускать воздействия температур выше +50°С. Не прокалывать и не подвергать воздействию огня даже после использования. Не распылять на открытое пламя или раскаленный материал.**

---

### **Отличительные особенности:**

- Водоотталкивание - мастику можно наносить на влажные поверхности благодаря ее способности отталкивать воду.
  - Капиллярность - мастика просачивается по капиллярам в зазоры и вдоль швов.
  - Наличие свойств герметика и покрытия - в сухом состоянии мастика ЗМ 08911/08901 образует защитную пленку на швах и панелях.
  - Высокие адгезионные свойства.
- 

### **Выпускаемые формы и размеры:**

ЗМ 08911 – бутылка 1 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

ЗМ 08901 – аэрозольный баллон 500 мл, коробка с 12 аэрозолями по 500 мл.

---

### **Условия и срок хранения:**

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

---

### **Правила техники безопасности:**

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

---

---

**Важная информация:**

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

---

**Гарантия и ограничение ответственности:**

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

**ЗМ Россия**

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,  
тел. +7 (495) 784 74 74,  
факс +7 (495) 784 74 75,  
[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)