



3М Лента-герметик

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикулы

70006289634, 70006289642

Номера по каталогу

08475, 08476

Описание продукта:

3М 08475 и 08476 – шовная лента-герметик, предназначенная для герметизации стыков внахлест на панелях и элементах кузова. Лента на самоклеящейся основе, может быть тут же окрашена любой ремонтной лакокрасочной системой. Лента разработана для воссоздания заводского шва.

Размеры:

3М 08475 – Рулон 9,5 мм х 9,1 м

3М 08476 – Рулон 22 мм х 9,1 м

Физико-технические характеристики:

Основа	Синтетический каучук
Растворитель	Не применяется
Цвет	Светло-зеленый
Содержание сухого вещества	100%
Диапазон рабочих температур	- 30 °С... + 70 °С

Применение:

Инструкция по применению:

1. Тщательно очистить поверхность детали от грязи, масел. Снять старый герметик и обезжирить очистителем клеев 3М 08984.
2. Загрунтовать поверхность в соответствии с рекомендациями производителя лакокрасочных материалов. Не наносить ленту герметик на голый металл.

3. Нанести 3М 05917 Полиолефиновый катализатор адгезии. Время сушки – 1 минута.
 4. Нанести ленту герметик на загрунтованную поверхность, удаляя лайнер и плотно прижав ленту к поверхности. Избегать растяжения ленты. Лента обладает отличительными свойствами пластичности для воссоздания заводского шва.
 5. Избегать налегания ленты герметика и обработки внутренних углов при помощи нее. Для обработки этих поверхностей рекомендовано использовать 3М 08855 MS Герметик-уплотнитель, который так же может быть окрашен мокрый по мокрому.
 6. 3М ленту-герметик можно репозиционировать, однако, наилучшие результаты будут достигнуты в том случае, если лента не будет сдвинута после первоначального нанесения.
 7. Нет необходимости нагревать ленту до или после нанесения, т. к. растворитель, содержащийся в базе активизирует адгезию и обеспечит идеальное прилегание ленты к поверхности.
 8. В том случае, если лента будет окрашена водорастворимой базой, процесс адгезии произойдет благодаря использованию катализатора адгезии (см. этап 3).
 9. В том случае, если лента будет окрашена водорастворимыми материалами, рекомендовано повторно нанести катализатор адгезии на ленту. Время высыхания – 1 минута.
 10. 3М Ленту герметик можно тут же окрашивать в соответствии с рекомендациями производителя лакокрасочных материалов по очистке, нанесению грунта, базы и лака.
-

Отличительные особенности:

- Простота применения.
 - Воспроизводит заводской шов.
 - Быстрота выполнения операции – нет необходимости выжидать время сушки материала.
 - Окрашиваемая мокрым по мокрому.
 - Гибкая, идеально подходит для обработки лекальных поверхностей, малых радиусов.
 - Высокая адгезия.
-

Выпускаемые формы и размеры:

3М 08475 – Рулон 9,5 мм x 9,1 м. 12 рулонов в коробке.

3М 08476 – Рулон 22 мм x 9,1 м. 12 рулонов в коробке.

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

Правила техники безопасности:

Использовать соответствующие средства охраны труда (перчатки, стойкие к химическому воздействию, очки или иные средства охраны труда в соответствии с внутренними рекомендациями или правилами компании). Смотри паспорт безопасности материала или обращайтесь в соответствующий отдел 3М.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru