



Быстросохнувший клей

Технический бюллетень

Март, 2012

3M Артикул
08155

Описание Продукта:

Быстросохнувший клей 3M™ – это универсальный быстродействующий (5-60 сек.) клей. Предназначен для склеивания резины и резиновых уплотнителей, винила, металла, стекла; хорошо подходит для приклеивания молдингов, эмблем, элементов отделки салона автомобиля и большинства видов пластмасс. Устойчив к перепадам температур, механическому воздействию и не подвержен влиянию большинства жидкостей, используемых в автомобиле.

Особенности:

- Не течет
 - Быстро набирает прочность
 - Обладает высокой адгезией к ЭПДМ резине, пластифицированному винилу и большинству пластиков
 - Устойчив к спирту, моющим и чистящим средствам.
-

Типичные физические свойства:

Упаковка	Флакон, 28,3 г
Основа	Цианоакрилат
Плотность (прим.)	1,04 – 1,07 г/см ³
Цвет	Бесцветный
Консистенция	Текучая жидкость
Температура вспышки	80°C (Отверждался во время теста)
Вязкость (Брукфилд, прим.)	400 – 600 CPS
Растворитель	Нет

Назначение

Предназначен для склеивания резины и резиновых уплотнителей, винила, металла, стекла.

Технический бюллетень

Быстросохнущий клей 08155

Порядок применения:

1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими
 2. Для склеивания необходимо минимальное количество клея
 3. Склеивает только плотно прилегающие части, не подходит для заполнения пустот
 4. Наносить из расчета – 1 капля на 6 см²
 5. Нанесите клей на одну из поверхностей, соедините склеиваемые части и потрите их, чтобы распределить клей
 6. Схватывание клея происходит через 5 – 60 сек.
 7. Достаточная прочность соединения достигается через 1 – 5 мин.
 8. Максимальная адгезия достигается через 12 – 24 часа
-

Варианты применения:

Предназначен для склеивания резины и резиновых уплотнителей, винила, металла, стекла; хорошо подходит для приклеивания молдингов, эмблем, элементов отделки салона автомобиля и большинства видов пластмасс.

Условия хранения и срок годности:

Хранить при комнатной температуре и нормальной влажности. При хранении в рекомендованных условиях и ненарушенной заводской упаковке – срок годности составляет 12 мес. со дня поставки.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

Для получения дополнительной информации:

Для получения дополнительной информации, технических характеристик и рекомендаций свяжитесь с представителями ЗМ Россия – 121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3, Бизнес-парк «Крылатские Холмы», тел. +7 (495) 784 74 74, факс +7 (495) 784 74 75.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru