

Primer 94

Imprimante para Cintas

Ficha Técnica



■ Descripción

El Imprimante para Cintas **Primer 94** es un producto utilizado para promover la adhesión de las cintas 3M sobre superficies como polietileno, PVC, polipropileno, ABS, mezclas PET/PBT, concreto, madera, vidrio, metal y superficies pintadas.

■ Características

Propiedades Físicas

Sólidos	: 6% aprox.
Color	: Ambar
Punto de descarga	: -20 °C
Cobertura	: 211m ² /lt.
Peso Neto	: 750g/lt.
Viscosidad	: 35,5cps

■ Instrucciones de Uso

Preparación de Superficie: La superficie a imprimir debe estar limpia y seca. Las superficies contaminadas deberán ser limpiadas con una mezcla de partes iguales de Alcohol Isopropílico y agua con un paño que no deje residuos al ser utilizado.

Aplicación

- Agitar bien antes de usar. Aplicar una capa delgada y uniforme sobre la superficie a adherir.
- La capa debe aplicarse una vez, en un sentido, sin frotar la superficie con el imprimante.
- Dejar secar bien antes de aplicar la cinta; esto se logra dentro de 2-4min a temperatura ambiente.
- Asegúrese que la superficie imprimada se mantenga libre de contaminantes antes de aplicar la cinta.
- Las superficies porosas pueden requerir 2 aplicaciones para una cobertura uniforme y buena adhesión.
- Deje secar la primera capa antes de aplicar la segunda. El imprimante puede ser aplicado con brocha, paño, pistola de flujo presurizado o rodillo.

Limpieza: El Imprimante para cintas Primer 94 puede ser removido con Alcohol Isopropílico.

■ Precauciones

Para mantener la vida útil del imprimante se debe mantener en su envase original, transferir pequeñas cantidades en un envase para su uso, y mantener el envase original sellado para evitar la evaporación del solvente.

Consultar la etiqueta del producto de éste para obtener la información de seguridad y salud antes de utilizar el producto.

■ Empaque

El Primer 94 esta disponible en presentaciones de:

235 ml 12 unidades / caja

3.78 lts. 4 unidades / caja

¼ galón (946.3 ml) 12 unidades / caja