

## “スコッチ”印仮固定用テープ No. 8898

1. 概要: “スコッチ”印包装用テープ No.8898は、特殊ポリプロピレンフィルムを基材としたテープです。通常のポリプロピレンフィルムに比べ引張強度が高く、再剥離性に優れているため、家電製品等の部材仮固定用途にご使用いただけます。

2. 構造: 基 材: 特殊ポリプロピレンフィルム  
粘着剤: ゴム系  
色 : 青

3. 一般特性: [JIS-Z-0237]

項 目	単 位	数 値
接 着 力	N/cm	7.1
引 張 強 さ	N/cm	280
伸 び	%	30
厚 み	mm	0.114

\* データは平均値であり、規格値ではありません。

4. 用 途: 1. 家電製品等の部材仮固定  
2. パイプ・チューブ等の結束

5. 特 長: 1. 特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、耐衝撃性に優れています。  
2. 基材に着色してあるため耐UV性に優れています。  
3. 金属、塗装板、プラスチック等に対し、良好な再剥離性を有しています。  
4. 補強繊維を使用していないため、繊維残りを起こしません。

再剥離特性:一般的なデータであり導入の際には必ず実被着体と実条件で事前のテストをお勧めします。

品番	8898
耐熱性	△
耐ステイン	○
耐糊残り性	
金属	○
塗装板	○
ガラス	○
プラスチック(平滑面)	○
プラスチック(粗面)	○
被着体別接着力	
金属	◎
塗装板	○
ガラス	◎
プラスチック(平滑面)	◎
プラスチック(粗面)	○
臭い	少ない

#### 糊残り試験実例:

1. M社PS板に対し、50°C×3日後40°C×95%×7日では糊残り無し
2. S社粉体塗装鋼板、溶剤塗装鋼板、PSTレーに対し40°C×80%RH 30分→-20°C 30分のサイクルを3サイクル行った後、40°C×80%RHオープンに30分入れ、取り出した直後に剥がしても糊残りなし。

#### 推奨用途:

品番	8898
家電(内装)仮固定	適
家電(外装)仮固定	適
電気・電子	適
段ボール封緘	適
金属コイルエンド止め	可能性有
結束・固定	適
パレット上積荷の固定	適

以上

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

#### スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒141-8684

東京都品川区北品川6-7-29

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

