

ボックスシーリングテープ No.3245JQ, 3260JQ

1. 概要: ボックスシーリングテープ No.3245JQ 及び No.3260JQ は、ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力と保持力を有しています。

2. 材料構成: 基材 : ポリプロピレンフィルム
粘着剤 : ゴム系
色 : 透明、ベージュ

3. 一般特性:

項目		単位	No.3245JQ	No.3260JQ
粘着力		N/cm	3.4	4.4
引張強さ		N/cm	44	58
伸び		%	140	170
厚さ	総厚	μm	45	60
	基材厚	μm	30	40

- * 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
- * 粘着力: 耐水研磨紙で研磨されたステンレス板に貼付け 2kg ローラー1往復圧着。23°C20~40 分養生後 180 度方向剥離。剥離速さ 300mm/分。
- * 引張強度と伸び: 100mm 間隔のチャックに 25mm 幅の試料をはさみ、300mm/分で引張り、破断時の強度を測定。
伸び(%) = (破断時のチャック間隔 - 初期のチャック間隔) / 初期のチャック間隔 × 100。

4. 用途例: 段ボール箱の封緘

5. 特長:

- 1) 耐衝撃性に優れているので、荷物が乱暴な荷扱いを受けたり落とされたりしても、テープが破断しにくい特長があります。
- 2) 高い剪断保持力を有しているため、高温雰囲気下でも封緘状態を良好に維持できます。
- 3) 巻き戻し力が軽いので作業への負担が少なく済みます。一方で、機械貼りにも適しています。

6. 原産国: 日本

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
〒141-8684
東京都品川区北品川6-7-29
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2014. All rights reserved

