


両面ウレタンフォームテープ 4008、4016、4026、4032

1. 概要: 両面ウレタンフォームテープは強力なせん断接着力を有する柔軟なフォームテープです。
 また、アクリル系の高い保持力とゴム系のどんな被着体にも良好な接着性を併せ持っております。

2. 構成:



3. 用途

- 4008: 壁と防音パネルの接合など
- 4016: 室内の標識やネームプレートの取り付けなど
- 4026: 空気清浄機やソープディスペンサーの取り付けなど
- 4032: ワイヤークリップと様々な表面の接合など

4. 一般特性:

項目	単位	4008	4016	4026	4032	
厚さ	mm	3.2	1.6	1.6	0.8	
色		白	白	白	白	
フォーム密度	Kg/m ³	240	175	290	320	
引張接着力	N/cm ²	17.0	34.5	27.5	7.5	
温度別 せん断保持力	22°C	g	1000	1500	2000	2000
	49°C		500	1000	1000	1500
	66°C		500	750	1000	1000
	93°C		250	750	750	1050

(引張接着力試験方法)

対ステンレスブロック。10kgゴムローラーにて1往復圧着。72時間放置後、50mm/分で引張る。

(温度別せん断保持力試験法)

対ステンレス。サイズ25mm角。各温度雰囲気下でテープに荷重をかけ、100時間保持できる荷重。

5. 使用上の注意:

- ・ 接着力は粘着剤の濡れ面積にしますので、しっかりと加圧して、濡れ面積を確保してください。
- ・ 十分な接着力を得るために、被着体表面はきれいに且つ乾燥した状態にしてください。
- ・ 10℃以下での貼り合せはお勧めいたしません。
- ・ 直射日光により黄色に変色する場合がありますが、性能上は問題ありません。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒141-8684

東京都品川区北品川6-7-29

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

