


3M™高耐熱アルミ/ガラスクロステープ 363・363L (ライナー付)

1. 概 要: 本製品は、アルミ箔とガラスクロスをラミネートした基材に難燃性のシリコン系粘着剤を塗布したテープで、広い温度範囲で使用可能です。

2. 構 造:



3. 一般特性:

項目	単位	363
テープ厚	mm	0.19
基材厚(アルミ箔)	mm	0.025
基材厚(ガラスクロス)	mm	0.06
接着力*	N/cm	5.7
引張強度	N/cm	236.4
伸び	%	7

* 上記データは測定値であり、保証値ではありません。

* 接着力: スチール板。2Kg ロール 1 往復圧着、室温にて測定 180 度方向剥離。
剥離速度 300mm/分。

4. 特 長: ①耐熱・耐寒性に優れます(使用温度範囲: -54℃~316℃)
(ただし、実用途での事前の評価で問題ないことを確認の上、使用をお願いいたします)
②薄く、しなやかな基材の為、特殊のサイズやダイカットすることが出来ます
③難燃性があります(F.A.R25. 853(a)にミートしています)
④性能を最大限発揮するためには、被着体は、きれいな乾いた表面で0℃以上で貼り付けることをお勧めします。

5. 用 途 案: ①自動車のワイヤーハーネス
②各種パイプ・プラスチック等の輻射熱からの保護

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M 社の商標です。