


## 滑り止めテープ 5401

### 1. 構造:



### 2. 特長:

- (1) 基材はべたつきが無いが、トラクション(摩擦係数が高い)表面になっております。
- (2) シリコン粘着剤はほとんどの被着体に接着し、またきれいに剥がすことができます。
- (3) ガラス繊維により耐久性があり、基材が柔軟なためラッピング用途に適しております。
- (4) 剥離フィルムがなく、ゴミ排出の低減に寄与できます。

### 3. 一般特性:

| 項目  | 単位   | 5401 |
|-----|------|------|
| 厚さ  | mm   | 0.24 |
| 色   |      | 黄褐色  |
| 接着力 | N/cm | 1.3  |

(接着力試験方法)

ASTM D3330 準拠。対 SUSBA 板。25  $\mu$ m PET 裏打ち。2kg ゴムローラーにて1往復圧着、20分~40分放置後300mm/分で90度方向に剥離。

### 4. 使用上の注意:

- ・ 濡れた金属には使用しないでください。
- ・ このテープはべたつき無くローラーに牽引力を与えられるため、印刷、加工、その他ウェブ工程のローラーに使用されております。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社  
テープ・接着剤製品事業部  
〒141-8684  
東京都品川区北品川6-7-29  
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

**3M**