

構造用接着剤 ScotchWeld IW2300

■特長

IW2300 は、一液加熱硬化型エポキシ接着剤です。本製品は、耐湿性にすぐれ、鉄、アルミニウム、ステンレスなどの各種金属の接着に適しています。

■物性(注:以下の数値は代表値であり規格値ではありません)

基 材	エポキシ樹脂	不揮発分	100%
溶 剤	なし	粘 度	90Pa・s*1
色	白色	引火点	なし

*1 コーンプレート型粘度計、25°C

■適用

金属 (スチール、アルミニウム、合金、その他)、セラミックの接着。

■使用方法

表面処理: 接着面に付着しているほこり、油、離型剤等は完全に除去し乾燥させて下さい。

塗布方法: 塗布は、ヘラ、コテなどをご使用下さい。

接着剤は結露を防ぐため常温にもどしてからご使用下さい。(15°C以上が望まれます)

硬 化 : 硬化条件は次の通りです。(硬化時間は、接着剤層が硬化温度に達してからの時間です。)

硬化温度 硬化時間

120°C 45 分

140°C 30 分

加 圧 : 加圧は必要ありませんが、硬化の際には、硬化中に接着箇所が動かない様、
治具等で固定してください。

洗 浄 : 他に付着した接着剤、器具の洗浄は、接着剤が硬化しないうちにトルエンあるいは
メチルエチルケトン等の溶剤で除去して下さい。

■接着性能.

1. 被着体別の引張りせん断接着強さ

被着体	引張せん断接着強さ
アルミニウム(A2024)	27MPa
鋼板 (SPCC-SB)	28MPa

<試験方法>

接着面積 :25mm×12.5mm
表面処理 :アルミニウム FPL エッチング 鋼板 MEK 脱脂
接着剤厚み :0.1mm
硬化条件 :120°C×45分
測定温度 :25°C
引張速度 :5mm/分

2. 引張りせん断接着強さの温度依存性

温度	引張せん断接着強さ
25°C	27MPa
80°C	21MPa
120°C	14MPa
150°C	4.5MPa

<試験方法>

被着体 :アルミニウム(A2024)
接着面積 :25mm×12.5mm
表面処理 :FPL エッチング
接着剤厚み :0.1mm
硬化条件 :120°C×45分
引張速度 :5mm/分

3. T型はく離接着強さ

被着体	はく離接着強さ
アルミニウム(A1050)	5.3kN/m
鋼板 (SPCC-SD)	4.0kN/m

<試験方法>

接着面積 :25mm×100mm
表面処理 :アルミニウム FPL エッチング 鋼板 MEK 脱脂
接着剤厚み :0.1mm
硬化条件 :120°C×45分
測定温度 :25°C
引張速度 :50mm/分

4. 高温高湿劣化試験

劣化条件	せん断接着強さ
初期	28MPa
プレッシャークッカーテスト	21MPa

<試験方法>

被着体 : 鋼板 (SPCC-SB)
接着面積 : 25mm × 12.5mm
表面処理 : MEK 脱脂
接着剤厚み : 0.1mm
硬化条件 : 120°C × 45 分
測定温度 : 25°C
引張速度 : 5mm/分
劣化条件 : 134°C100%RH0.3MPa × 24 時間

5. 高温高湿クリープ試験

測定条件	破断までの時間
80°C95%RH 環境下 1MPa の負荷荷重	7 日以上

<試験方法>

被着体 : アルミ (A5052) 接着面積 : 25mm × 12.5mm 表面処理 : 研磨処理
接着剤厚み : 0.1mm 硬化条件 : 120°C × 45 分
劣化条件 : 80°C95%RH の環境下で 1MPa の負荷荷重をかけた

■保管方法

冷蔵保管 (5°C以下で保管してください)

缶のふたを開けるときは、接着剤表面に水分の凝縮を防ぐため、室温に戻してから開缶してください。

■注意事項

本製品の安全衛生情報については、当社の「安全データシート」および製品ラベルをお読みください。お持ちでない方は当社または当社特約店までご請求ください。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M 社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒141-8684

東京都品川区北品川6-7-29

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
©3M 2013. All rights reserved

