




Diga Adiós al Polvo. Y obtenga Más Ganancias.



powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Presentamos el Sistema Completo de Lijado Automotriz

Diseñado para apoyar la continua necesidad de tener talleres más limpios, más seguros, más eficientes y rentables.

Los abrasivos de la mejor clase de 3M combinados con las herramientas eléctricas y soluciones de extracción de polvo de primera calidad de los Sistemas Automotrices de Festool. Miren el poder de colaboración.

Rentabilidad + Eficiencia

La extracción de polvo y organización del puesto de trabajo mejorados pueden ayudar a reducir reanudación de trabajos y tiempo perdido, impulsando sus ganancias.

Salud + Seguridad

Diseñado pensando en la seguridad del técnico, incluyendo la ergonomía mejorada. Algo por lo cuál todos nos podemos sentir muy bien.

SERVICIO de todo incluido

Cada sistema viene con un paquete de servicio y asistencia del líder de la industria. Para un servicio del mismo nivel, como sus herramientas.



Sistema de Reparación de Carrocería



Menos polvo. Más eficiencia.

**Usted trabaja en forma más inteligente.
Los abrasivos duran más tiempo.**

Ofrece las ventajas de los productos de alto rendimiento de 3M, tales como los abrasivos Cubitron™ II que cortan un 30% más rápido que otros abrasivos de primera calidad. También permite el uso de los abrasivos hasta el final de su vida útil.

Herramientas y accesorios recomendados para el Sistema de Reparación de Carrocería:

Herramientas para los Sistemas Automotrices de Festool

de Parte



29952 Lijadora Excéntrica Neumática LEX 3 150/7



29949 Lijadora Excéntrica Neumática LEX 3 77/2.5



29947 Extractor de Polvo Móvil CLEANTEC CT 36



29921 Estación de Trabajo WCR 1000



29964 Sistema Sortainer 4 TL-SORT/3



29901 Módulo Neumático



29916 Manguera IAS 3-Ligera 5000 AS

29920 Adaptador Doble IAS 3-DA-CT

29905 Bolsa de Filtro con Autolimpieza CT36

29899 Manguera de Succión D21.5 (Para bloques)

Abrasivos y Accesorios de 3M™

de Parte



31371 Disco Hookit™ de Lijado Limpio, 6", 80+

31361 Disco Hookit™ de Lijado Limpio, 3", 80+

31374 Disco Hookit™ de Lijado Limpio, 6", 180+

31364 Disco Hookit™ de Lijado Limpio, 3", 180+



34442 Rollo de Tiras para Lijado Limpio Hookit™, 80+

34445 Rollo de Tiras para Lijado Limpio Hookit™, 150+

34446 Rollo de Tiras para Lijado Limpio Hookit™, 180+



05861 Capa Guía en Seco de 3M™, 50 gramos

05207 Bloque Lijador Libre de Polvo Hookit™ de 3M™, 5"

05208 Bloque Lijador Libre de Polvo Hookit™ de 3M™, 7.5"

05209 Bloque Lijador Libre de Polvo Hookit™ de 3M™, 16"

05684 Juego de Bloques para Lijar Hookit™ de 3M™

Seguridad Personal de 3M™

de Parte



S1101SGAF-KT, Anteojo de Seguridad Solus™ de Serie 1000

07183 Respirador de media cara, Grande

07184 Filtro para Partículas, P100



01301 Tapónes de Oído Con Cordón Skull Screws™ de E-A-R™



Menos polvo. Menos tiempo perdido.

Más Rápido Corte. Menos reanudación de trabajo.

Diseñado para reducir la cantidad de polvo en el aire y mejorar la duración del ciclo. El diseño eficiente significa menos reanudación de trabajo.

Herramientas y accesorios recomendados para el Sistema de Preparación de Pintura:

Herramientas para los Sistemas Automotrices de Festool

de Parte



29951 Lijadora Excéntrica Neumática LEX 3 150/5



29949 Lijadora Excéntrica Neumática LEX 3 77/2.5



29947 Extractor de Polvo Móvil CLEANTEC CT 36



29921 Estación de Trabajo WCR 1000



29964 Sistema Sortainer 4 TL-SORT/3




29901 Módulo Neumático



29920 Adaptador Doble IAS 3-DA-CT



29916 Manguera IAS 3-Ligera 5000 AS



29905 Bolsa de Filtro con Autolimpieza CT36



29899 Manguera de Succión D21.5 (Para Bloques)

29907 Inter-respaldo IP-STF D150/17 MJ Delgado

29939 Inter-respaldo IP-STF D150/17 MJ-S2X Grueso

29930 Inter-respaldo IP-STF D77/6

Abrasivos y Accesorios de 3M™

de Parte



01812 Disco Hookit™ Púrpura para Lijado Limpio, 6", P320



30275 Disco Hookit™ Púrpura para Lijado Limpio, 3", P320



01811 Disco Hookit™ Púrpura para Lijado Limpio, 6", P400



30273 Disco Hookit™ Púrpura para Lijado Limpio, 3", P400




30760 Disco Hookit™ Púrpura para Lijado Limpio, 6", P800



30260 Disco Hookit™ Púrpura para Lijado Limpio, 3", P800



30705 Rollo de Tiras Púrpura para Lijado Limpio Hookit™, P320



34800 Disco Abrasivo Flexible Hookit™, 6", P400



34802 Disco Abrasivo Flexible Hookit™, 6", P800



34337 Hoja Abrasiva Flexible Hookit™, P400



34340 Hoja Abrasiva Flexible Hookit™, P800

05861 Capa Guía en Seco de 3M™, 50 gramos

05207 Bloque Lijador Libre de Polvo Hookit™ de 3M™, 5"

05208 Bloque Lijador Libre de Polvo Hookit™ de 3M™, 7.5"

05684 Juego de Bloques para Lijar Hookit™ de 3M™

Seguridad Personal de 3M™

de Parte



S1201SGAF-KT Anteojo de Seguridad Solus™ de Serie 1000



07183 Respirador de media cara, Grande



07184 Filtro para Partículas, P100



01301 Tapónes de Oído Con Cordón Skull Screws™ de E-A-R™



Más organización. Más movilidad.

Área del trabajo más limpia. Acabado más fino.

La organización del sistema reduce el tiempo de limpieza y mejora la eficiencia del lugar de trabajo al reducir el tiempo que se pierde buscando por herramientas y materiales.

Herramientas y accesorios recomendados para el Sistema de Acabado de Pintura:

Herramientas para los Sistemas Automotrices de Festool

de Parte

29949 Lijadora Excéntrica Neumática LEX 3 77/2.5

29951 Lijadora Excéntrica Neumática LEX 3 150/5

29940 Pulidora Rotatoria SHINEX RAP 150-14 FE

29921 Estación de Trabajo WCR 1000

29964 Sistema Sortainer 4 TL-SORT/3

29933 Taburete multifuncional MFH 1000

29917 Adaptador IAS 3-SD (Línea de Aire sin Aspiración)

29907 Inter-respaldo IP-STF D150/17 MJ

29939 Inter-respaldo IP-STF D150/17 MJ-S2X

29930 Inter-respaldo IP-STF D77/6

29925 Raspador para Reparación de Áreas Pequeñas (Lima de Protuberancias)

Abrasivos y Accesorios de 3M™

de Parte

30667 Disco Púrpura con Película de Acabado Hookit™, 6", P1500

30666 Disco Púrpura con Película de Acabado Hookit™, 6", P2000

02085 Disco de Espuma Trizact™ Hookit™, 6", P3000

30662 Disco de Espuma Trizact™ Hookit™, 6", P5000

36060 Compuesto Pulidor Perfect-It™ EX, Cuarto de Galón

05706 Borla Pulidora Perfecta-It™, 9" Espuma

33279 Borla Pulidora Perfecta-It™, 9" Poca Pelusa

06094 Lustrador para Máquina Perfect-It™ EX, Cuarto de Galón

05707 Borla Lustradora Perfect-It™, 8" Espuma Gris

06068 Lustrador Ultrafino Para Máquina Perfect-It™ EX, 1/4 de Galón

05708 Borla Lustradora Ultrafina Perfect-It™, 8" Espuma Azul

33271 Adaptador de Conexión Rápida

33659 Respaldo de Apoyo Hookit™, 7"

33660 Adaptador para Borla Pulidora

Seguridad Personal de 3M™

Part no.

GG501SGAF Monogafas con Antiempañante Scotchgard™ de Serie Transparente 500, Goggle Gear

49492 Respirador Reutilizable de Media Cara con Sujatación Rápida y Comodidad Robusta, Grande

06001 Cartucho para Vapor Orgánico

01301 Tapones de Oído Con Cordón Skull Screws™ de E-A-R™



Diga Adiós al Polvo. Disfrute el Buen Servicio.



Conozca el SERVICIO todo-incluido

Para poder contar con el sistema más completo que la industria ha visto, el servicio más impresionante y programa de soporte disponibles. Asegúrese de **registrar sus herramientas** para sacar el máximo provecho de estos servicios y recibir beneficios adicionales.

El SERVICIO todo-incluido se aplica a todas las máquinas registradas en un plazo de 30 días después de la compra las cuales hayan sido compradas en o después del 5 de julio del 2016. Visite festoolusa.com/service/warranty para más información y para los términos y condiciones del servicio.



Garantía Exhaustiva por 36 Meses

La garantía más exhaustiva en la industria que proporciona una cobertura por 36 meses a partir de la fecha de compra.



Garantía de Devolución del Dinero por 30 Días

A los clientes se les proporciona una garantía de devolución del dinero hasta 30 días, sin riesgos. Si no están completamente satisfechos, ellos pueden regresar la herramienta para un reembolso.



Disponibilidad de Piezas por 10 Años

Se garantiza la disponibilidad de piezas de repuesto por 10 años, proporcionando ayuda de reparación a largo plazo.



Reparación Estándar en 48 Horas

La mayoría de las herramientas se reparan y preparan para enviar de regreso al cliente en un plazo de 48 horas de que se reciben en el departamento de servicio.



Envío Gratis por 3 Años

Los Sistemas Automotrices de Festool cubrirán el costo del envío de las herramientas al departamento de servicio y de regreso al cliente por los primeros tres años con nuestro formulario de reparación en línea.



Línea Dedicada de Servicio

Profesionales capacitados de Fábrica están disponibles para resolver problemas y preguntas acerca de las reparaciones marcando al 888-337-8600.



Centro de Servicio en Línea por 24 Horas, Cada Día

Acceso a catálogos de piezas de repuesto y manuales del producto, formularios de reparación y etiquetas de correo para llenar, y poder revisar el contenido de videos en línea en cualquier momento.

El Sistema Completo de Lijado Automotriz está diseñado para apoyar la continua necesidad de mantener talleres más limpios, más seguros, más eficientes y rentables.

Rentabilidad + Eficiencia

- Reduce la cantidad de polvo en el aire por el lijado, dando lugar a menos reanudación de trabajos, impulsando mejora en la duración del ciclo y eficiencia en el proceso.
- Reduce el tiempo de limpieza.
- Mejora la eficiencia del lugar del trabajo al reducir el tiempo que se pasa buscando herramientas y materiales.
- La estación de trabajo permite que los abrasivos se utilicen hasta el fin de su vida útil, dando lugar a una reducción del material gastado.
- Aumenta la movilidad del técnico.

El Sistema Completo de Lijado Automotriz incorpora los beneficios de los abrasivos de alto desempeño de 3M, tales como:

- Los abrasivos Cubitron™ II cortan un 30% más rápido y duran hasta dos veces más que otros abrasivos de primera calidad.
- Los abrasivos Trizact™ que dejan un acabado más fino y más uniforme.
- El Sistema de Acabado de Pintura Perfect-it™, diseñado para proporcionar un acabado rápido, sin marcas circulares, cada vez.

Salud + Seguridad

- Diseñado pensando en la seguridad del técnico.
- El sistema integrado de extracción de polvo, reduce el polvo.
- Manguera antiestática.
- Diseño ergonómico antideslizante en la herramienta.
- El embrague de freno detiene giros de la herramienta al no usarse.
- Mejora la limpieza del taller.



⚠ ADVERTENCIA

Antes de usar cualquiera de los productos mencionados, es importante leer todas las instrucciones y advertencias para el usuario aplicables del producto y la información de salud y seguridad. El uso erróneo o el no seguir las advertencias o instrucciones, puede resultar en una lesión seria, o muerte. Nota: El extractor de polvo móvil de Festool no está aprobado para usarse con polvo de aluminio.



⚠ ADVERTENCIA

Productos Respiratorios

Estos respiradores ayudan a proteger contra ciertos contaminantes en el aire. Antes de usarse, el usuario debe leer y comprender las instrucciones incluidas que son parte del paquete del producto. Un programa de protección respiratoria por escrito se debe implementar cumpliendo con los requisitos de OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) 1910.134 incluyendo, pero sin limitarse al entrenamiento, prueba de ajuste y evaluación médica. En Canadá, los requisitos estándar de CSA Z94.4 se deben cumplir y los requisitos de las leyes aplicables, según corresponda. El uso inadecuado puede ocasionar enfermedad o la muerte. Para el uso apropiado, vea las instrucciones del empaquetado, a su supervisor, o llame al servicio técnico PSD de 3M en los EE.UU. al 800-243-4630. En Canadá, llame el servicio técnico al 800-800-267-44144.

Garantía, Descargo de Responsabilidad y Responsabilidad del Usuario:

El usuario es responsable por la evaluación del producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del usuario, incluyendo llevar a cabo una evaluación de riesgos laborales y la revisión de los reglamentos aplicables en su localidad. Los productos de 3M y Festool están garantizados de estar libres de defectos de material y fabricación. A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaquetado o literatura aplicable del producto, o provista como parte del Servicio de Festool de todo incluido (vea términos relacionados), no se proporciona ninguna otra garantía, expresa o implícita. El SERVICIO de todo incluido se aplica a los productos de Festool solamente. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COMERCIO O PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS RESPIRATORIOS, SE RENUNCIA EXPRESAMENTE.

3M

Automotive Aftermarket Division

3M Center, Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000

www.3Mcollision.com/es/Festool

3M, Cubitron, Trizact, Perfect-it,
Solus, Hookit, E-A-R, Skull Screws y
Scotchgard son marcas registradas de 3M.

Recicle por favor. Impreso en EE.UU.
© 3M 2016. Todos los derechos reservados.
60-4402-7922-6 (Rev A)