

CONSEJOS TÉCNICOS OK

CLEAN SANDING™

Estos discos lijan más rápido, mejorando la productividad y reduciendo los tiempos de preparación de superficie, como también el consumo de materiales.



¿CÓMO FUNCIONA?

- Con la aplicación de sólo 4 granos en el proceso de lijado (P80+ / P180+ / P320 / P400), estás en condiciones de aplicar pintura (color).

- Elaborados con Óxido de Aluminio de alto desempeño, corte rápido, mayor tiempo de vida útil, no se tapa y proporciona acabado uniforme.

CONSEJOS

- Siempre desengrase las piezas antes de comenzar a trabajar, para eliminar residuos y proteger de contaminación los abrasivos.

- No utilizar granos que sean mayor del doble del abrasivo utilizado en el paso/tarea anterior, en el siguiente paso de lijado.

- Para un mejor resultado utilice siempre grano P80+ y P180+, junto a la máquina orbital con diámetro de órbita de 5/16 (8 mm) y máquina orbital con diámetro de órbita de 3/16 (5 mm) desde los granos P320 en adelante. Los sistemas de extracción de aire maximizan la vida útil de los abrasivos, ya que evitan su embotamiento.

- ¿Sabías que los fabricantes de pintura recomiendan lijar el primer a partir de una lija abrasiva grano P400?

- ¿Sabías que la línea Clean Sanding™ (granos P240 al P800) cuenta con un indicador de vida útil, a través del color del disco?, entre más oscuro, menor es su vida útil.

- ¿Sabías que 3M ofrece las lijas en tiras del sistema Clean Sanding? Está precipada cada 7 cms., facilitando el corte dimensionado para cada taco a utilizar (corto, mediano y largo).

PERFECT-IT SYSTEMS™

Sistema de pulido y abrillantado formulados a base de agua, extra corte y excelente acabado en colores claros y oscuros. Reduce tiempos de trabajo y consumo de material.

¿CÓMO FUNCIONA?

El sistema Perfect-It divide el trabajo en dos subsistemas:

- Rectificado de la superficie y pulido-abrillantado.
- Rectifica la superficie con operaciones de lijado en seco, que parten con el grano P1200 y termina con el grano P5000 (Trizact®).
- Pule y abrillanta con el compuesto de Pulido (paso 1), luego micropulidor (Paso 2) y en forma opcional (sólo para colores oscuros) el compuesto de pulido ultrafino (paso 3).
- Incorpora tecnología Trizact® para brindarte un mejor acabado.

CONSEJOS

- Puedes obtener un menor consumo de material y reducir el tiempo de trabajo, utilizando el subsistema de rectificado de superficie en forma completa (P1200, P3000 y P5000).

- No contiene rellenos; si no existen rallas e imperfecciones en la superficie, no hay nada que rellenar o disimular. El brillo no desaparece, por el contrario perdurará en el tiempo.


- El sistema genera un mínimo de residuos y son fáciles de limpiar con el limpiador Clean & Shine.

- Siempre utilice sólo los bonetes 3M recomendados en el sistema como también para la limpieza de residuos y abrillantado manual, sólo paños de microfibra.

Te invitamos a que visites el Centro de Innovación de 3M, inscríbete con cualquiera de nuestros vendedores 3M al e-mail: jsole@mmm.com, para que conozcas los sistemas de trabajo que allí se realizan.

NOVEDADES AUTOMOTRICES

NUEVO TALLER DE TALLERES



El pasado jueves 26 de mayo se realizó el Taller de Talleres de 3M Chile, una actividad orientada a mostrar a nuestros clientes y distribuidores cómo podemos ayudar a agregar valor a sus procesos. En esta oportunidad, las demos fueron vistas de una forma lúdica en el auditorio del Centro de Innovación CIC de 3M, asemejando a la experiencia que se tiene en el cine, con cabritas y bebidas, mientras las

demos eran transmitidas vía streaming desde el Laboratorio Automotriz. Contamos con la presencia de 120 personas del rubro automotriz que pudieron aprender de los nuevos sistemas Cubitron™ II (Lijas de Banda y Roloc®), Plastic Repair, Panel Bonding y la nueva masilla Glaze. Agradecemos a todos los que nos pudieron acompañar en esta importante noche, esperamos seguir sorprendiéndolos en el futuro.

REPORTAJES

3M PREMIA A SUS DISTRIBUIDORES:

Durante el mes de abril, 3M premió a sus distribuidores automotrices por su gestión del año 2015. En esta oportunidad hubo dos categorías en las que ganaron Comerpint y Garrido e Hijos tras un año de notables crecimientos en sus ventas. Jorge Vera (Comerpint) y Benito Garrido (Garrido e Hijos) representaron a sus empresas en esta visita a Wonewok, exclusivo centro recreacional de nuestra empresa, ubicado

al norte de Minneapolis en un entorno de majestuosa naturaleza, con las más diversas actividades de esparcimiento, entre las que se cuentan arquería, golf, trekking, escalada y una infinidad de deportes acuáticos. Además de lo anterior, nuestros representantes pudieron compartir con los ganadores de los otros países, disfrutando de comida y hospedaje de clase mundial. Felicitaciones a ambos.



3M Chile S.A. || Santa Isabel 1001, Providencia || [Síguenos y déjanos tus comentarios en f/3MAutomotrizChile](#)

Promociones y descuentos válidos desde julio a septiembre de 2016.

OK

CERO
KM

JULIO A SEPTIEMBRE 2016

PROMOCIONES

LANZAMIENTOS

RECOMENDACIONES

NOTICIAS

Promociones y descuentos válidos desde julio a septiembre de 2016.

3M

3M

PERFECT IT

Los compuestos pulidores Perfect It son tu mejor opción para el pulido de tu auto. Este sistema consta de 3 pasos simples para una terminación como tú te mereces.

Pulidor Perfect It Paso 1:

Tiene la función de pulir, se puede ocupar sobre cualquier pintura, generando muy poco polvo y reduciendo a la mitad los tiempos de trabajo sin dejar marcas circulares profundas y difíciles de remover.

Pulidor Perfect It Paso 2:

Abrillanta, es ideal para remover las marcas circulares que puedan haber quedado del pulido. Es un compuesto de acabado excepcional y su formulación lo hace muy fácil de limpiar.

Pulidor Perfect It Paso 3:

Se usa en las pinturas más oscuras para eliminar las rallas circulares de menor profundidad. Se puede ocupar en autos recién pintados. Extremadamente fácil de aplicar y remover. Al ser libre de siliconas, este producto no esconde las rallas circulares.



Perfect It 1
STOCK NUMBER
6045507367

Perfect It 2
STOCK NUMBER
6045505185

Perfect It 3
STOCK NUMBER
6045505231

TRIZACT® 5000

STOCK NUMBER
6045506702



- Los discos Trizact® de grano 5000 te permiten tener acabados más consistentes con mejor corte, acabado, y más duración.
- El Trizact® 5000, la nueva adición a nuestra línea de abrasivos para acabado de pintura, puede ayudar a reducir la cantidad de tiempo que pasas puliendo.
- A diferencia de los sistemas convencionales que ocupan minerales dispuestos al azar, los abrasivos Trizact® cuentan con estructuras tridimensionales distribuidos uniformemente para un acabado mucho más consistente.



Por la compra de
1 compuesto pulidor
de cualquier paso,
Perfect It 473 ml.

LLEVA GRATIS

5 lijas Trizact® 5000

MASILLA DE GALÓN

Esta masilla contiene tecnología de 3M Glass Bubbles (microesferas de vidrio), esto hace que sea una masilla más liviana, que permite mayor capacidad de relleno con un menor peso. La masilla Quick Grip de 3M reduce el tiempo para lijar y dar forma, además ofrece rápida adhesión a múltiples superficies. Está procesada al vacío lo que ayuda a reducir los poros. Deja un acabado sin manchas que no es pegajoso ayudando a evitar saturación en el abrasivo.



STOCK NUMBER
6045507202

Beneficios:

- Se cura y se puede lijar en 15 minutos.
- Adhesión rápida.
- Fácil de esparcir, lijar y alisar en bordes.
- El acabado no es pegajoso.

Por la compra de 1 galón de masilla

LLEVA GRATIS

6 lijas flexibles de grano 600

LIJA FLEXIBLE 600

La lija flexibles 600 de 3M se usa para remover protuberancias de suciedad y textura de la superficie. Esta lija está diseñada para aplicaciones de lijado manual. El producto combina un excelente corte y funcionamiento de acabado con alta flexibilidad, adaptabilidad y sensación suave. Este producto es excelente para lijar los bordes de paneles y componentes que implican muchas áreas difíciles de alcanzar.



STOCK NUMBER
6045507000

Producto recomendado para el lijado antes de la aplicación de pintura.

CLEAN AND SHINE

STOCK NUMBER
6045503484



20%
DCTO.

Clean and Shine es un spray de alta performance que limpia residuos del pulido, este producto tiene una formulación libre de siliconas y provee un acabado de alto brillo y una superficie totalmente limpia. Es ideal para la inspección de la pintura, ya que removerá restos de productos que puedan disimular las pequeñas imperfecciones remanentes.

CINTA PARA PEGAR EMBLEMAS

La cinta de emblemas perteneciente a la familia Autoadvanced es una cinta de espuma acrílica con tecnología VHB. Esta cinta es sensible a la presión y hace que la aplicación sea más sencilla. Elimina la necesidad de tornillos y perforaciones en la carrocería.



- NUEVO -
TECNOLOGÍA
AUTOADVANCED
20%
DCTO.

STOCK NUMBER
6045506865

CINTA DE SILICONA

La cinta de silicona automotriz de 3M cuenta con tecnología exclusiva que permite crear sellos herméticos al agua y al aire, protegiendo las cañerías y ductos de sus autos. Sirve para reparar mangueras de todo tipo, y al ser extremadamente confortable, es muy fácil de moldear a distintas superficies. Además de lo anterior, esta cinta es resistente a los rayos UV y al calor.



- NUEVO -
TECNOLOGÍA
AUTOADVANCED
20%
DCTO.

STOCK NUMBER
6045506549

