


# 3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 3M™ クリーンサンディングファイル



独自技術の精密成型砥粒 (PSG※1) を  
使用した最高級※2 ペーパー研磨材

極薄メカニカルファスナーを使用した  
低クッション性サンディングファイル



※1: PSG: Precision-Shaped abrasive Grain ※2: 当社比

## Point 1 切れがいい、目が細かい、持ちがいい



高い切削性、研磨持続性、均一で軽い研磨目を実現するのは、3M社が独自に開発した精密成型砥粒 (PSG) です。

成型して作られた三角の精密成型砥粒は、すべて同じサイズで、尖った先端が常に上を向くようにペーパー上に並んでいます。

また、その先端形状は、高い切削力を出すように最適化されています。

## Point 2 使い勝手がいい




裏面だけに縦横の切れ込みが入っており、手で簡単に好きなサイズのシートを作ることができます。

ファイルサイズに合わせて、さまざまなシートを買い揃える必要はありません。

## Point 3 面精度が上がる




3M社の極薄メカニカルファスナー、精密アルミプレートを採用した新しいクリーンサンディングファイル。  
キュービトロン™ II 研磨材と組み合わせることで、研磨面のクッション性を最小にし、のり付き研磨材に迫る面精度で作業が可能です。



従来のハンドファイル

3M™ クリーンサンディングファイル

## Point 4 作業が早く終わる



目が細かく、よく切れるキュービトロン™ II 研磨材と、面出しに優れた専用ファイル・クリーンサンディングファイルとの組み合わせは、面出し作業時間を約半分にします。\*3

\*3: 当社調べ

約50cm四方の補修部位で、ヘラ枕取りから面出し完成までの作業時間を測定



## 製品一覧

### キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール

発注品番	製品名	サイズ	番手	一箱の数量	発注単位
H/CSRL 80 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 80+	75mm×10m	80番相当	1ロール	2箱
H/CSRL 120 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 120+		120番相当		
H/CSRL 180 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 180+		180番相当		
H/CSRL 220 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 220+		220番相当		
H/CSRL 240 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 240+		240番相当		
H/CSRL 320 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 320+		320番相当		
H/CSRL 400 75 CBT	3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシートロール 400+		400番相当		

### クリーンサンディングファイル

発注品番	製品名	サイズ	番手	一箱の数量	発注単位
5218 AAD	3M™ クリーンサンディングファイル 5218	72mm×175mm×50mm	—	1個	2箱
5218S AAD	3M™ クリーンサンディングファイル 5218S	72mm×120mm×50mm	—	1個	2箱

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、キュービトロンは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
オート・アフターマーケット製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2020. All Rights Reserved.  
AAD-305-D(1020)

### カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-211**

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)