


# 3Mの防護服は 暑い場所での作業にもオススメです!

## 油や粉じんを伴う作業の方 3M™ 化学防護服 4532PLUS

発汗によるムレを通すが油が浸透しにくい。油汚れが気になる作業にオススメ!

### 油に強い撥油処理生地


撥油処理された生地を使用しているため、油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。



### 格段の通気性“SSMMS不織布生地”

SSMMS構造の不織布生地を使用しているため、フィルムタイプ生地と比較して格段に通気性があり、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。

#### SSMMS生地



4532PLUS



市中代表品

ホースの先に生地を張り付け、同じ圧力の風を送り通気性を確認。4532PLUSは気泡がたくさん出るので通気性が高いことがわかります。



## 粉じんを伴う作業の方 3M™ 化学防護服 4520

柔らかくて軽いので作業しやすく快適!


### 軽くて蒸れにくい生地

ポリプロピレン不織布生地 (SMMMS) を使用しているため、フィルムタイプ生地と比較して格段に通気性があり、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。

### 薄く動きやすい素材

目付43g/m<sup>2</sup>と、薄くて柔らかい素材。動きやすく、作業を妨げません。

#### SMMMS生地



# 丈夫で使いやすい加工で、交換頻度も低減！ (3M™ 化学防護服4532PLUS、4520共通)

柔らかな  
ポリエステルニットの袖口で、  
快適性を高めます。



ファスナーは、つまみが  
2個あり上下どちらからでも  
開閉できます。



つまみを下に押してロック  
すると左右に引いても  
開かない“ロック機構”付き。



押すとパチとした感触があります。



左右に引っ張っても開きません。

## 3M™ 化学防護服 4532PLUSは ……

### 強度をプラス

着脱時に破れや裂けやすい股部を補強するために包み縫いをしています。また、生地目付をアップしスーツ全体の強度を上げています。



### 可動性をプラス

股の部分のマチにより、動きやすくなります。

## EN/ISOとJIS規格対応表

EN/ISO規格	対応JIS規格	項目
EN ISO 13982-1	JIS T 8115	タイプ5 (浮遊固体粉じん防護用密閉服)
EN 13034	JIS T 8115	タイプ6 (ミスト防護用密閉服)
EN 1149-5		静電気からの防護
EN 1073-2		放射性物質からの防護

## 3M™ 化学防護服 サイズ表

サイズ	M	L	XL	XXL
身長 (cm)	167-176	174-181	179-187	186-194
胸囲 (cm)	92-100	100-108	108-115	115-124

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
安全衛生製品事業部  
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

OHS-063-B (0518)

## カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-012-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます