



PELTOR™



3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

Verstärktes Situationsbewusstsein, erhöhte Konzentration.

Es gibt zwei gute Gründe, Ihr Gehör zu schützen – Ihre Ohren. Das 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset mit aktiver, pegelabhängiger Dämmtechnologie zum Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen macht es Ihnen möglich, sich bei lautem Lärm auf die Arbeit zu konzentrieren und mit Ihrem Umfeld zu kommunizieren – alles, ohne den Gehörschutz absetzen zu müssen. Dank Stereofunktion können Sie Alarmsignale, Warnrufe, Fahrzeuge usw. besser wahrnehmen und orten.



3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Headset



Mit aktiver pegelabhängiger Dämmtechnologie für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen



Kapsel-Gehörschützer mit externem Audioeingang

3M Science. Applied to life.™

Gehörschutz und Situationsbewusstsein.

Technologie steht Ihnen in jeder Situation hilfreich zur Seite. Impulslärm oder laute Geräusche werden sofort gedämpft. Dadurch sind Sie vor potenziell schädlichen Lärmpegeln geschützt. Dauerpoltern und andere schädliche Geräusche werden auf einen Pegel von unter 82 dB gedämpft. Dabei können Sie normal sprechen und sich verständlich machen. Die Lautstärke der Umgebungsgeräusche ist in fünf Stufen einstellbar. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihnen keine Warnsignale, Alarmer oder sonstige Maschinen- und Prozessgeräusche entgehen. Das ProTac™ III Slim Headset ist eine andere Modellausführung mit schlankeren Kapseln für geräuschärmere Umgebungen. In Kombination mit einem Handy kann das neue ProTac III Headset

auch Ihre Verbindung zur Welt sicherstellen. Über die 3,5 mm Buchse an den Headsets ist der Anschluss eines Handys möglich. Telefonsignale und Anrufe werden so direkt an das Ohr geleitet. Bei Bedarf kann auch ein Funkgerät angeschlossen werden.

Intelligente Technologie und einfache Bedienung sorgen für eine intuitive Anpassung an jede Situation. Das ProTac™ III Headset zeichnet sich durch ein robustes Doppelschalen-Design aus. Die Elektronik ist von innen und außen vor Feuchtigkeit und Schweiß geschützt. Intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen: Damit sind Sie auch bei Wind und Wetter für den Einsatz im Feld gerüstet.

Halterungen

Zur Anpassung an die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen ist der Gehörschützer sowohl mit Kopfbügel als auch Helmbefestigung erhältlich. Alles in der Farbe Schwarz.

Doppelschalen-Aufbau

Zum Schutz vor Schweiß ist die gesamte Elektronik in der Außenseite der Schale untergebracht.

Große, bedienerfreundliche Funktionstasten

Zur Lautstärkeregelung und zum Ein-/Ausschalten.

3,5 mm-Klinke

Ein Listen-only-Stereoeingang ermöglicht den Anschluss an Handy, Funkgerät oder andere externe Geräte (auf 82 dB begrenzt).

Kopfbügel aus Edelstahl

Der Kopfbügel sorgt für eine angenehme, gleichmäßige Druckverteilung.

Gehörschutz

Schalldämpfende Kapseln tragen in Umgebungen mit potenziell schädlichem Lärm zum Gehörschutz bei.

2 AA-Batterien

Ermöglichen bis zu ca. 100 Stunden Betrieb. Das Headset schaltet sich nach 4 Stunden nach der letzten Tastenbewegung automatisch ab, um Energie zu sparen. Bei niedriger Batteriespannung ertönt ein Warnsignal.

Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)

Aktives, pegelabhängiges Mikrophon

Die digitale, aktive, pegelabhängige Dämmtechnologie zum Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen ist in fünf Stufen regelbar.

Headset-Modelle

Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer SAP
MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Headset, schwarz, Kopfbügel	7100088456
MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Headset, schwarz, Helmbefestigung	7100088455
MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, schwarz, Kopfbügel	7100088424
MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, schwarz, Helmbefestigung	7100088423

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer SAP
HY220	3M™ PELTOR™ HY220 Hygieneset	7100101874
FL6CE/1	3M™ PELTOR™ FL6CE/1 3,5-mm-Kabel	7000108359
HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Schweißabsorber	7100064410

Dämmwerte

MT13H220A 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Headset
SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB



MT13H221A 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB



MT13H220P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Headset
SNR=25 dB H=29 dB M=22 dB L=16 dB



MT13H221P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset
SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon +49 (0) 2131 14 26 04
Telefax +49 (0) 2131 14 32 00
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.de

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon +43 (0) 186 686 541
Telefax +43 (0) 186 686 229
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.at

3M Schweiz GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Telefon +41 (0) 44 724 91 51
Telefax +41 (0) 44 724 94 40
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.ch

Please recycle. Printed in Germany. © 3M 2016. Alle Rechte vorbehalten. 3M und ProTac sind eingetragene Marken der 3M Company, in Kanada unter Lizenz verwendet. PELTOR ist eine eingetragene Marke der 3M Svenska AB, in Kanada unter Lizenz verwendet.