

スリーエム独自の精密成型砥粒で、 確かな研ぎ力と変わらぬ研ぎ感を実現

早い！

パテ研ぎ量(g)




【評価概要】

- ・ 研磨材: 弊社新製品 80+, 他社#80
- ・ 研磨材サイズ: 25mmX25mm
- ・ 研磨面積: 200mmX200mm
- ・ 同一面積を50回往復X2セット実施し、50回ごとのパテ研ぎ量を計測

長持ち！

パテ研ぎ量(g)



【評価概要】

- ・ 研磨材: 弊社新製品 80+, 他社#80
- ・ 研磨材サイズ: 25mmX25mm
- ・ ハンドツールに取り付け30分間パテ研ぎ作業



「研ぐスピードが違う。
全然違う！
体感2倍速くらい。」

—実際の評価者の声


「不思議なことに、
これだけ仕上げが細かいのに、
目が詰まらない。」

—実際の評価者の声



特長

- ・ 精密成型砥粒で研磨力アップ、**確かな研ぎ力**を実現
- ・ オープンコートで**カスが詰まらず、安定した研ぎ力**を持続



精密成型砥粒

用途

- ・ クロス (壁紙) 下地
- ・ 壁面塗装下地の研磨作業 (パテ研ぎ)


※「研ぎ力」とは、壁紙/クロス/フィルム施工時の下地処理に用いるパテを研磨する際の研磨力を意味します。

使い方



製品ラインナップ

サイズ: 75×240mm (裏面: 面ファスナー)





120+ 番手

80+ 番手



3M™ キュービットロン™ II パーティンギングシート
用途：クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研摩作業(パーティンギング)

Wall Sanding Sheet Products
CUBITRON™ II



製品仕様

| 番手 | ストックNO | 発注番号 | JANコード | 製品サイズ | 梱包形態 |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 80+ (#60-#80相当) | JC-3100-8381-4 | P TOGI80 75X240 B | 4549395522972 | 75×240mm 裏面：面ファスナー | 20枚/箱 |
| 120+ (#100-#150相当) | JC-3100-8382-2 | P TOGI120 75X240 B | 4549395522989 | | |



注意

飛散研磨粉や離脱研磨材による傷害防止のため、帽子、保護メガネ、防じんマスク、保護手袋、長袖作業衣等を着用し、周囲の安全を確認して作業してください。

※本カタログでの比較は弊社実験によるもので、実際の数値等は顧客事例ごとに異なります。

取り扱い上の注意：●本品は使用法・使用条件により思わぬ損傷を生じることがありますので、事前に目的の用途に適するかどうかをご確認ください。●輸送中等の扱いによる外観上の欠陥、異常等の有無をご使用前にご確認ください。●直射日光の当たる場所、極端な乾燥、湿気状態の場所に長時間放置しないでください。●幼児の手が届かないところに保管してください。●万が一、目に入った場合には、こすらずに水で流してください。●製造年月日より5年以内にご使用ください。

販売条件について：当社は、不良であることが証明された製品のお取替えはいたしますが、お取り扱いの不手順については責任を負いかねます。ご使用になる前にそれが正しい用途であるか否かをよくお確かめください。

3M、Cubitron、キュービットロンは、3M社の商標です。安全データシート(SDS)：33-3276-4

お取扱い販売店



スリーエム ジャパン株式会社
研磨材製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/asd/>

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます