


# 3M™ Scotchlok™ Verbinder

## Produktanwendung

Verbindung von ein- und mehrdrähtigen Leitern in der Installations-, Verdrahtungs-, Mess- und Regeltechnik sowie in der Autoelektrik.

## Produktvorteil

- Unter Federspannung stehender U-Kontakt
- Zu verbindende Leiter müssen nicht abisoliert werden
- Feste, elektrisch einwandfreie, dauerhafte Verbindung
- Scotchlok 9xx Serie mit **steckbarem** Abzweig



## Produktzuordnung

Typ	Anwendung	max. Leiter-Querschnitt	max. Spannung	Grenztemperatur	Farbe
		mm <sup>2</sup>	V	°C	
951	Verbinder	0,5 - 1	400	105	rot
952	Verbinder	0,75 - 1,5	400	105	blau
953	Verbinder	2,5	400	105	gelb
B-63-1203	Abzweig für 951	0,5 - 1	400	105	rot
C-63-1203	Abzweig für 952	0,75 - 1,5	400	105	blau
D-63-1203	Abzweig für 953	2,5	400	105	gelb
972	Flachsicherungshalter	1,5	32	90	blau
558	Verbinder	0,5 - 0,75	600	105	rot
560	Verbinder	0,75 - 1,5	600	105	blau
534	Verbinder	1,5 - 4	600	105	grau
567	Verbinder	Durchgang 4 Abzweig 1,5	600	105	blau
562	Verbinder	4	600	105	blau
4460 S	Schirmverbinder				
<b>Prüfung</b>					
UL					
CSA					