

3M Science.
Applied to Life.™



**Le bon ajustement.
Une meilleure
protection.**

Masques antipoussières
3M™ 8825+ et 8835+

L'étanchéité d'un masque réutilisable, associée à un nouveau matériau filtrant de qualité supérieure pour vous offrir protection et confort.

Masques antipoussières 3M™ 8825+ et 8835+

Un design innovant

- ▶ Modèle amélioré, conçu pour épouser la forme et la taille du visage de l'utilisateur
- ▶ Conception robuste et durable
- ▶ Mention « R » selon la norme EN 149. Réutilisable – ce masque peut être porté pendant plusieurs journées de travail.
- ▶ Résistant à l'écrasement : spécialement conçu pour le travail en conditions chaudes et humides
- ▶ Moderne et élégant
- ▶ Facile à mettre et à enlever

Étanchéité hybride pour un ajustement parfait

- ▶ Joint d'étanchéité souple pour un ajustement personnalisé en fonction des différentes formes et tailles de visage
- ▶ Design profilé innovant, spécialement conçu pour assurer une plus grande étanchéité autour du nez
- ▶ Sensation confortable sur la peau
- ▶ Facile à nettoyer avec les lingettes nettoyantes pour masques 3M™ 105 (conformes à la norme EN 149+A1) pour garantir une utilisation hygiénique
- ▶ Conception basse pour réduire la formation de buée sur les lunettes



Utilisation exclusive de matériaux anti-allergéniques

Ces produits ne contiennent pas de composants à base de :

- ▶ latex (caoutchouc naturel)
- ▶ métal
- ▶ PVC

Nouveau matériau filtrant électrostatique 3M (AEM)

- ▶ Hautes performances du filtre facilitant la respiration
- ▶ Conforme aux exigences du test de colmatage de la norme EN 149:2001+A1:2009
- ▶ Performances de haute qualité constantes
- ▶ Niveaux de protection disponibles : FFP2 (8825+) et FFP3 (8835+)

Brides confortables

- ▶ Réglage en 4 points pour une sensation de sécurité accrue
- ▶ Brides réglables
- ▶ Brides colorées permettant l'identification rapide des niveaux de protection : jaune pour FFP1, bleu pour FFP2, rouge pour FFP3



Soupape d'expiration 3M™ Cool Flow™

- ▶ Évacuation efficace de la chaleur accumulée pour une utilisation plus confortable et plus fraîche et pour réduire le risque de buée sur les lunettes

Compatible avec :

- ▶ les protections oculaires 3M
- ▶ les protections auditives 3M
- ▶ les protections de la tête 3M