







Sectioning




Spot Weld Removal



Hem Flange Removal




Weld Grinding



B 3M™ Cubitron™ II File Belts

Best in class 3M™ Cubitron™ II File Belts for use with the 3M™ File Belt Sander as an alternative, providing improved control and ease of use for spot weld drilling and many common body shop metal grinding applications. 3M precision shaped grain technology provides improved cut, a more consistent finish and two times more belt life while running cooler.




C 3M™ Cubitron™ II Abrasive Fibre Discs

Performance class abrasive utilizes 3M precision shaped grain ceramic abrasive technology, which allows for faster cutting of welds and door skin removal. When stripping paint, the improved construction resists loading while generating less heat.




A 3M™ Cubitron™ II Cut-Off Wheels

Used for cutting autobody sheet metal, frame rails, exhaust pipes, clamps and rusted bolts. Constructed with triangular-shaped ceramic grain for fast-cutting, longer lasting and cooler running performance. DO NOT USE WITHOUT GUARDS!



D 3M™ Cubitron™ II Fibre Roloc™ Discs

Best in class 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc with Roloc™ attachment is designed for heavy duty metalworking applications such as weld grinding and clean-up. Features rigid fibre backing for increased cut performance.



3M™ Cubitron™ II DA Discs

Use for paint stripping, body filler sanding and featheredging. 3M precision shaped grain slices through paint and body filler, wears evenly, and provides long life and consistency. Discs utilize the 3M™ Hookit™ Attachment System for simple application and easy reuse.



3MCollision.com


FOLLOW us on TWITTER
@3M_Collision

LIKE us on FACEBOOK
www.FACEBOOK.COM/3MCollision


YouTube SUBSCRIBE to our channel to watch comprehensive instructional videos
www.YOUTUBE.COM/3Mautobodyrepair

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™


CUBITRON™ II



Guía de
Selección de
Productos



Seccionamiento







Retiro de Puntos
de Soldadura



Remoción del Reborde
del Dobladillo



Esmerilado de
Soldadura



B Bandas Esmeriladoras Cubitron™ II de 3M™

Las Bandas Esmeriladoras Cubitron™ II se utilizan para remoción de puntos de soldadura y otras aplicaciones de esmerilado de metal en el taller de carrocería, ofreciendo un mejor control del proceso, facilidad y velocidad de uso. La tecnología con grano de cerámica en forma triangular de 3M™ proporciona un corte superior, un acabado más consistente y dos veces la vida útil de la banda, al mismo tiempo que genera menos calentamiento de la pieza de metal.

C Discos Abrasivos de Fibra Cubitron™ II de 3M™

El abrasivo de Alto desempeño utiliza la tecnología con grano cerámica en forma triangular de 3M™ que permite un corte mas rapido en soldaduras y el retiro del panel exterior de puertas. Cuando remueve pintura, la construccion mejorada permite menos saturacion y genera menos calor en el metal.

A Discos de Corte Cubitron™ II de 3M™

Se utilizan para cortar chapa metálica de carrocería automotriz, largueros del chasis, tubos de escape, abrazaderas y pernos oxidados. Son construidas con grano de cerámica en forma triangular para un funcionamiento duradero de corte rápido y más fresco. ¡SE DEBE UTILIZAR CON PROTECCIÓN ADECUADA!

D Discos de Fibra Roloc™ Cubitron™ II de 3M™

Lo mejor en su clase, el Disco de Fibra Cubitron™ II de 3M™ con fijación Roloc™ está diseñado para usarse en aplicaciones metalúrgicas de trabajo pesado tales como esmerilado de soldadura y limpieza de rebabas. Ofrece un respaldo rígido de fibra para desempeño mejorado de corte.

Discos Cubitron™ II de 3M™ con Maquina Orbital

Se utiliza para remover pintura, lijado de masilla y rellenos para carrocería y alisado de bordes. El grano cerámico de forma triangular de 3M™ corta a través de la pintura y el relleno, desgastando consistente y uniformemente y a la vez, proporciona una vida útil más larga. Los discos utilizan el sistema de fijación Hookit™ de 3M™ para uso simple y fácil reutilización.



3MCollision.com/es

SÍGANOS EN TWITTER
@3M_Collision

OPRIME "LIKE" EN FACEBOOK
www.FACEBOOK.COM/3MCollision

YouTube
Suscríbete a nuestro canal para
ver videos instructivos completos.
www.YOUTUBE.COM/3Mautobodyrepair

3M, Cubitron, Hookit y Roloc son marcas registradas de 3M. © 2015 3M. Todos los derechos reservados. 3M-4402-088-00