

3M Science.
Applied to Life.™*

3M Solutions pour la Protection Individuelle

**Solutions intelligentes.
Communication facile.**

* 3M Science. Au service de la Vie.

Solutions intelligentes. Communication facile.



Les protections auditives communicantes 3M™ PELTOR™ LiteCom avec radio émission / réception intégrée vous ouvrent les portes d'un nouveau monde de communications. Protégez-vous tout en restant libre de ne pas interrompre votre travail.

Lorsque tout le monde est relié par radio émission / réception, vous pouvez accomplir les bonnes tâches au bon moment. Les protections auditives 3M PELTOR LiteCom vous aident à gérer rapidement et efficacement les situations inattendues **et améliorent la productivité de vos équipes.**

Protection de votre audition

La technologie de la série 3M PELTOR LiteCom révolutionne le marché des protections auditives. Sa priorité : protéger l'un de vos sens les plus importants, votre audition.

Pour être efficace, une protection auditive doit être portée en permanence.

Notre objectif : que vous n'ayez pas besoin d'enlever votre protection une seule seconde dans un environnement dangereux pour votre audition.

Intelligence

L'intelligence de la série LiteCom ne se résume pas à ses fonctionnalités. Elle caractérise aussi son fonctionnement.

La façon dont le microphone filtre les sons indésirables de votre environnement. La rapidité et la facilité avec lesquelles vous êtes connectés aux autres dès que vous parlez. L'aisance avec laquelle vous parlez à ceux qui vous entourent et vous prenez les appels de votre téléphone portable. Aucun cordon ne vous dérange. Autrement dit, une protection intelligente.

Sécurité

Les séries LiteCom Plus et LiteCom WS gèrent activement la modulation sonore des bruits ambiants de manière aussi intelligente que sécurisée. Jamais isolé de votre environnement immédiat, vous pouvez entendre les alarmes, les bruits suspects et les appels à l'aide. Vous détectez facilement et à temps les dangers, et vous êtes réactif en cas d'incident. Grâce aux protections LiteCom, vous pouvez appeler à l'aide rapidement.

Productivité

Grâce à l'utilisation des casques communicants 3M PELTOR, vous contribuez à augmenter la productivité de votre unité de travail. L'amélioration de la communication entre employés influence directement sur les résultats de votre entreprise.

L'importance de porter vos protections auditives 100 % du temps d'exposition



Utilisation à 100 % du temps

Votre protection offre les performances attendues.



Utilisation à 99 % du temps

En enlevant votre protection auditive juste cinq minutes par jour, vous réduisez considérablement son efficacité.



Utilisation à 90 % du temps

Vous n'êtes quasiment pas protégé.

Source : INRS ED868



Sécurité

Pour être efficace, une protection auditive doit être portée 100 % du temps d'exposition en environnement bruyant. Le fait de l'enlever, même brièvement, réduit fortement son efficacité et accroît considérablement le risque de dommage auditif. En reliant l'utilisateur à son environnement et en facilitant la communication avec ses partenaires, les solutions de radio émission / réception de la série LiteCom favorisent l'utilisation prolongée de la protection auditive.

*« Ces casques sans fils qui s'emmêlent valent de l'or ! », se réjouit Janne Wahlström, opératrice chez Stora Enso.
« Nos précédentes radio émission / réception tombaient sans arrêt de nos poches. Celles-là sont géniales, on les adore », ajoute Janne, utilisatrice quotidienne de la protection LiteCom.*



Robustesse

Les protections auditives de la série LiteCom résistent bien à l'utilisation quotidienne dans des environnements difficiles. Elles fonctionnent en toutes circonstances même dans des conditions de froid ou de chaleur extrême, dans des souterrains comme sous la pluie.

Connectez autant de casques que nécessaire

S'ils sont réglés sur la même fréquence, tous les produits de la série LiteCom peuvent communiquer les uns avec les autres ou avec une radio émission / réception externe. Vous pouvez ainsi créer différents groupes et sous-groupes sur des fréquences et canaux distincts. À l'exception des modèles serre-têtes, les protections LiteCom peuvent être montées sur casque ou portées derrière la nuque. Les protections LiteCom s'adaptent selon vos besoins à de nombreux environnements et applications.



3M™ PELTOR™ LiteCom MT53H7A4400-EU

Notre modèle le plus simple d'utilisation, doté de fonctionnalités qui renforcent l'efficacité de votre communication et votre sécurité. Sa technologie avancée vous permet de profiter d'une communication sans fil sur plusieurs canaux parallèles et de filtrer les bruits parasites du microphone lorsque vous parlez. Conception robuste, indication claire du niveau de batterie, réglages intuitifs...

Ce casque pratique vous offre une protection maximum toute la journée !



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus MT7H7A4410-EU / MT7H7A4310-EU

Restez connecté à votre environnement avec le casque LiteCom Plus !

Jusqu'à 8 canaux et 121 sous-canaux vous permettent d'échanger avec vos équipes dans les meilleures conditions. Grâce à la modulation sonore qui filtre les sons ambiants, vous n'êtes jamais coupé de votre environnement immédiat et vous restez averti des dangers ou des signaux d'alarme. Le microphone dynamique à compensation de bruit filtre les bruits ambiants et vous permet de parler facilement tout en gardant les mains libres. Design résistant, commandes simplifiées, nouveau menu et batterie à charge rapide offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie.

Travaillez sereinement grâce au casque LiteCom Plus sans jamais avoir besoin de l'enlever inutilement.



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom MT53H7A4410WS5




Communiquez à votre guise et centralisez les communications grâce à votre casque Bluetooth !

Avec la connexion sans fil reliant votre casque à votre téléphone portable et à la radio émission / réception, profitez d'une mobilité et d'une liberté maximum. Parlez, surfez sur Internet, envoyez des e-mails ou écoutez de la musique grâce à notre technologie avancée de commutation des fonctions. Mains libres, design robuste, commandes claires et menu intuitif...

Une protection si pratique et confortable que vous ne voudrez plus l'enlever !



Produits

Fonctions	LiteCom, PMR 446 MHz, MT53H7*4400-EU	LiteCom Plus, PMR 446 MHz, MT7H7*4410-EU	WS LiteCom, PMR 446 MHz, MT53H7*4410WS5
Atténuation en dB, SNR (avec serre-tête)	32	34	30
 Modulation sonore pour entendre les bruits ambiants (Surround)		X	X
 Entrée audio externe (pour téléphone et radio émission / réception)		X	X
 Bluetooth			X
Microphone VOX (émission commandée par signaux vocaux, mains libres)	X	X	X
Canaux	1-8	1-8	1-8
Sous-canaux	1-38	1-121	1-38

Les casques 3M PELTOR LiteCom sont également disponibles en version programmable et Atex.



Solutions pour la Protection Individuelle

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex, France
Tél. : 01 30 31 65 96
Fax : 01 30 31 65 55
Email 3m-france-epi@mmm.com
Site : www.3M.com/fr/securite

SAS au capital de 10 572 672 €
RCS Pontoise 542078555

© 3M 2016. Tous droits réservés.
Bluetooth est une marque commerciale
déposée de Bluetooth SIG Inc.

