

Серия CTS

Седлообразные монтажные площадки для фиксации тяжелых пучков кабелей креплением при помощи шурупа. Для использования зафиксируйте площадку при помощи шурупа и закрепите пучок проводов, используя кабельные хомуты.

Серия	Длина x ширина, мм	Высота, мм
СТА 19 NC	19 x 19	3,9
СТА 19 BC	19 x 19	3,9
СТА 27 NC	27 x 27	4
СТА 27 BC	27 x 27	4
CTS 18 BC	23 x 14	17,5




Стенной крепеж

Серия СТ-6 BC

Стенной крепеж предназначен для крепления пучков проводов или кабелей при помощи кабельных хомутов к вертикальным поверхностям.

Серия	H, мм	H1, мм	W, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм
СТ 6 BC	37	6,3	10	12,7	9,7	12,5



Инструмент для затяжки хомутов

СТ-90

Недорогой и компактный инструмент для затяжки и обрезки хомутов. Подходит для хомутов шириной 2,5 – 10,0 мм.




3M™ Scotchflex™ Tie Wrap

— лента-липучка для фиксации и жгутирования проводов 3M™ Scotchflex™ Tie Wrap — это тонкая гибкая лента высокой прочности, поверхность которой выполнена по принципу hook & loop (липучка). Лента оборачивается вокруг проводов и фиксируется, обеспечивая надежное крепление. При этом отсутствует риск деформации проводов из-за чрезмерного натяжения. Лента достаточно мягкая, легко закрепляется, не отлипает и не оставляет следов на кабеле. Ее можно использовать многократно. 3M™ Scotchflex™ Tie Wrap идеально подходит для кабелей, чувствительных к механическим воздействиям, — оптические и медные кабели систем передачи данных. Устойчива к влаге и УФ-излучению. Может использоваться внутри и вне помещений.



Температурный диапазон	от -10 °С до +80 °С
Толщина	0,85 мм
Сопротивление сдвигу	750 грамм-сила/см'
Цвет	Черный
Размер	19 мм x 10 м



3M Электротехническое оборудование

Кабельные хомуты и аксессуары 3M™ Scotchflex™



Решения
для фиксации и крепления
кабелей и проводов

3M

Электротехническое оборудование
3M Россия
121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MElectro.ru
www.3MRussia.ru

Клиентский центр
193144 Санкт-Петербург
Синопская наб., 50а
Бизнес-центр «В&D»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
620142 Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

3M, логотип 3M являются зарегистрированными товарными знаками компании «3M Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3M Компани».
©3M 2009. Все права защищены.

3M

Кабельные хомуты 3M™ Scotchflex™

Кабельные хомуты Scotchflex™ предназначены для фиксации и крепления пучков кабелей и проводов. Хомуты выпускаются различных размеров для использования внутри и вне помещений.

Преимущества

Высокая прочность и надежность фиксации

Прочность кабельных хомутов 3M™ характеризуется силой, которая необходима для открытия замка или разрыва хомута (прочность на разрыв). Эта сила варьируется в зависимости от размера и серии изделия и в некоторых модификациях достигает значения 800 Н (80 кг).

Долговечность и устойчивость к внешним факторам

Хомуты 3M™ сохраняют свои свойства при воздействии УФ-излучения (серия для использования вне помещений), влажности, перепадов температур, а также широкого спектра химических веществ и растворителей*. Кабельные хомуты не требуют специальных условий хранения.

* Кроме фенолов, сильных кислот и окислителей.

Сертификация и контроль качества

Производственные мощности компании 3M соответствуют стандарту ISO 9002. Хомуты 3M™ признаны UL (United Laboratories, лаборатория по технике безопасности США) и соответствуют директиве EC RoHS по ограничению использования вредных для здоровья веществ. На кабельные хомуты и аксессуары 3M™ имеется санитарно-эпидемиологическое заключение.

Широкий температурный диапазон и пожароустойчивость

Температура монтажа хомутов: от -10 °С до +60 °С. Температура эксплуатации: от -40 до +85 °С.

Хомуты 3M™ изготовлены из материала Nylon 6.6 (полиамид), сертифицированного UL 94 V2 как самозатухающий и не поддерживающий горения.

Разнообразный выбор для многих применений

Помимо широкого выбора размеров для использования внутри и вне помещений вы найдете в нашем ассортименте специальные модификации хомутов с двойным замком, разъемные хомуты.

Эластичность, легкость монтажа

Все хомуты 3M™ очень эластичны, легко затягиваются и не требуют специальных инструментов.

Вам будет приятно работать с ними.

Кабельные хомуты для использования внутри помещений

Серия Scotchflex™ FS

- Бесцветные
- 100 штук в упаковке

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
FS 100 A-C	100 x 2,5	24	110/11
FS 135 A-C	135 x 2,5	35	110/11
FS 160 A-C	160 x 2,5	40	110/11
FS 200 A-C	200 x 2,5	55	110/11
FS 140 B-C	140 x 3,5	36	220/22
FS 200 B-C	200 x 3,5	55	220/22
FS 280 B-C	280 x 3,5	80	220/22
FS 160 C-C	160 x 4,5	38	280/28
FS 200 C-C	200 x 4,5	51	280/28
FS 280 C-C	280 x 4,5	76	280/28
FS 360 C-C	360 x 4,5	101	280/28
FS 380 C-C	380 x 4,5	110	280/28
FS 200 D-C	200 x 7,5	48	650/65
FS 280 D-C	280 x 7,5	76	650/65
FS 360 D-C	360 x 7,5	101	650/65
FS 500 D-C	500 x 7,5	145	650/65





Серия Scotchflex™ FSM

Кабельные хомуты с площадками для надписей

- Бесцветные
- Надпись производится несмываемым маркером 3M™ (заказывается дополнительно)
- 100 штук в упаковке

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг	Площадка для надписей, мм
FSM 100 A-C	100 x 2,5	25	80/8	25x8
FSM 200 C-C	200 x 4,8	50	220/22	28x13
FSM 270 C-C	270 x 4,8	75	220/22	28x13



Кабельные хомуты для использования вне помещений

Серия Scotchflex™ FS

- Черные
- 100 штук в упаковке

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
FS 100 AW-C	100мм x 2,5	24	110/11
FS 135 AW-C	135мм x 2,5	35	110/11
FS 160 AW-C	160мм x 2,5	40	110/11
FS 200 AW-C	200мм x 2,5	55	110/11
FS 140 BW-C	140мм x 3,5	36	220/22
FS 200 BW-C	200мм x 3,5	55	220/22
FS 280 BW-C	280мм x 3,5	80	220/22
FS 160 CW-C	160мм x 4,5	38	280/28
FS 200 CW-C	200мм x 4,5	51	280/28
FS 280 CW-C	280мм x 4,5	76	280/28
FS 360 CW-C	360мм x 4,5	101	280/28
FS 380 CW-C	380мм x 4,5	110	280/28
FS 200 DW-C	200мм x 7,5	48	650/65
FS 280 DW-C	280мм x 7,5	76	650/65
FS 360 DW-C	360мм x 7,5	101	650/65
FS 500 DW-C	500мм x 7,5	145	650/65
FS 550 DW-C	550мм x 9	160	800/80
FS 780 DW-C	780мм x 9	235	800/80



Серия Scotchflex™ FT

Кабельные хомуты с двойным замком для использования в условиях повышенных нагрузок

- Черные
- Самозапирающаяся головка с двойным замком обеспечивает надежное крепление и фиксацию пучков кабелей
- 100 штук в упаковке

Серия	Длина х ширина, мм	Макс диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
FT 180 DW-C	180 x 9	45	510/51
FT 265 DW-C	265 x 9	70	510/51
FT 360 DW-C	360 x 9	95	510/51



Разъемные хомуты

Идеальны для многоразового использования. Замок открывается одной рукой.

2 модификации для использования внутри и вне помещений – бесцветные и черные.

Серия Scotchflex™ RFS — для использования внутри помещений

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
RFS 150 C-C	150 x 4,7	39	220/22
RFS 250 C-C	250 x 4,8	55	220/22
RFS 300 C-C	300 x 4,8	88	220/22
RFS Assortment	Набор хомутов: 40 шт. RFS-150 + 40 шт. RFS-250 + 20 шт. RFS-300		



Серия Scotchflex™ RFT — для использования вне помещений

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
RFT 150 DW-C	150 x 7,6	35	220/22
RFT 250 DW-C	250 x 7,6	65	220/22
RFT Assortment	Набор хомутов: 50 шт. RFT-150 + 50 шт. RFT-250 DW-C		



Аксессуары

Монтажные площадки

- Для использования с кабельными хомутами
- Материал: UL сертифицированный Nylon 6.6
- 2 модификации для использования внутри и вне помещений – бесцветные (NC) и черные (BC).

Серия СТА

Самоклеющиеся монтажные площадки разработаны для фиксации легких пучков проводов на чистую гладкую обезжиренную поверхность. Для фиксации тяжелых пучков в монтажных площадках предусмотрено отверстие для дополнительного крепления площадки к поверхности при помощи шурупа. Для использования просто удалите защитный слой с клейкой ленты и приклейте площадку в нужном месте. После этого вставьте кабельный хомут в отверстие на площадке для фиксации пучка проводов.

