

3M™ ScotchCode™

Маркировка кабелей и проводов



Диспенсеры для символьной и цветовой маркировки



- Быстро, удобно, долговечно**
- Можно использовать вне помещений**
- Маркировка не выцветает и не стирается**
- Перезаряжаемый диспенсер, эргономичный дизайн**
- Корпус диспенсера предохраняет ленту от загрязнений**
- Диспенсер крепится на поясе и легко помещается в кармане**
- Прочная маркерная лента обладает высокой адгезией**
- Лента устойчива к влаге, УФ, растворителям и маслам**

Подходит для идентификации:

- всех типов кабелей и проводов, включая силовые, телекоммуникационные и сигнальные кабели
- выводов и клемм электронных компонентов
- проводов и компонентов приборных панелей и коммутационной аппаратуры
- трубок, шланговых соединений и сменных деталей, используемых в автомобильной промышленности




Символьная маркировка	Цветовая маркировка	Характеристики маркерной ленты
Цифры от 0 до 9	Черный	Температура монтажа: 0...+49°C
Цифры от 10 до 99	Серый	Температура эксплуатации: -40...+121°C
Буквы от A до Z	Коричневый	Количество символов в рулоне: 790
L1, L2, L3	Синий	Размеры рулона:
T1, T2, T3	Фиолетовый	5,46 мм x 2,4 м x 0,08 мм
Символы «+» и «-»	Красный	Основа ленты:
	Оранжевый	полиэфирная пленка
	Желтый	Адгезив: акриловый
	Зеленый	
	Белый	

3M™ ScotchCode™ STD

Диспенсер — это компактное изделие, изготовленное из полипропилена, внутри которого расположены 10 съемных рулонов маркерной ленты. Конструкция диспенсера позволяет быстро и удобно вытянуть и отрезать ленту нужной длины, не применяя дополнительных инструментов.

3M™ ScotchCode™ SDR

Маркерная лента — это лента на основе полиэфирной пленки с акриловым клеевым слоем. С гладкой поверхности ленты легко удаляются загрязнения, даже при длительном воздействии загрязняющих факторов.



3M™ ScotchCode™

Маркировка кабелей и проводов

Диспенсеры для надписей и маркировочные фломастеры

Быстрый и удобный способ маркировки путем нанесения надписи на этикетку стойким несмываемым фломастером. Диспенсер отделяет этикетку фиксированной длины, которая закрепляется на маркируемом объекте. Надпись ламинируется защитным слоем прозрачной виниловой ленты. Маркировочный фломастер производства 3M поставляется в комплекте с диспенсером и может закупаться отдельно.

Подходит для идентификации:

- кабелей и проводов
- компьютеров, теле/видео и бытовой техники, офисных принадлежностей, багажа, спортивного инвентаря и пр.
- деталей водопроводных и отопительных систем, систем освещения и сигнализации, прочего оборудования

Характеристика	Значение
Температура монтажа	+10...+ 49°C
Рабочая температура	- 40...+ 80°C
Температура хранения	+ 21°C
Толщина ленты	0,1 мм





Диспенсеры для надписей

Обозначение	Кол-во этикеток в рулоне	Место для надписи, мм	Этикетка, мм	Рекомендованный диаметр кабеля, мм	Рекомендованное сечение кабеля, мм ²	Размер диспенсера, мм
SWD	250	19,0 x 7,9	19,0 x 34,9	2,3 – 7,9	4 – 35	120,9 x 74,93 x 31,5
SLW	70	25,4 x 19,0	25,4 x 127,0	5,8 – 33,5	22 – 500	120,9 x 74,93 x 37,85

Маркировочные фломастеры

Обозначение	Цвет	Длина, мм
SMP-B	Черный	140,97
SMP-R	Красный	140,97



Эргономичный перезаряжаемый диспенсер

Самоламинирующаяся этикетка

Диспенсер предохраняет ленту от загрязнений

Маркировочная лента устойчива к воздействию влаги,

масел, загрязнителей и высоких температур

Инновационные решения и технологии важны в любом бизнесе. Компания 3M – это один из мировых лидеров в создании таких технологий. Обладая мощностями и ресурсами крупнейшей международной корпорации, ежегодно мы запускаем в производство более 500 наименований новой продукции для различных отраслей и применений. Если вас интересуют другие продукты 3M, просто позвоните нам, и мы предоставим вам необходимую информацию.

3M

3M Россия
 Электротехнические изделия
 Россия, 121614 Москва,
 ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
 Бизнес-парк "Крылатские Холмы"
 Тел.: +7 (495) 784 74 79
 Факс: +7 (495) 784 74 75
<http://www.3MRussia.ru>

Издание:1
 2006