

Прессуемые соединители серии МН с термоусаживаемой оболочкой**Описание:**

Название соединителя	Диапазон сечений проводника, мм ² (AWG)	Длина L, мм	Длина гильзы, мм
МН18ВС	0,5-1 (22-18)	30,5	7,1
МН14ВС	1,5-2,5 (16-14)	33,0	7,8
МН10ВС	4-6 (12-10)	38,1	9,7

Рабочее напряжение, В	600
Максимальная рабочая температура, °С	105
Максимальный ток, А	согласно сечению проводника
МН18ВС	11-17
МН14ВС	23-30
МН10ВС	41-50
Материал изоляции (оболочка)	полиолефин с адгезивом
Материал гильзы	медь

Информация по установке:**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Перед монтажом соединителей обязательно отключите питание электроустановки

1. Зачистите изоляцию соединяемых проводников на 10 мм (3/8 дюйма)
2. Выполните обжим гильзы непосредственно поверх оболочки как показано на рисунке, рекомендуется использовать ручной инструмент 3М™ Scotchlock™ Crimp Tool: ТН-440, ТН-450.



3. Усадите оболочку, используя термофен. Прогреть необходимо до полной усадки трубки, при этом будет наблюдаться частичное выделение термоплавкого клея по краям оболочки.
4. Монтаж завершен.