


ADAPTADOR DE CONEXIÓN PARA
CABLE DE ANILLO DOBLE

**COMPATIBLE.
SEGURO.
CONFIABLE.**

**REEMPLACE
LAS ESLINGAS
DE MANEJO
DE MATERIAL
CON UN ANCLAJE
CON CAPACIDAD
DE DETENCIÓN
DE CAÍDAS.**



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE CALIDAD SUPERIOR y CONFIABLE



FICHA DEL PRODUCTO

DISEÑO DE ANILLO DOBLE

DESPLACE FÁCILMENTE O REPOSICIONE SIN DESCONECTAR

Rendimiento, valor y seguridad


El adaptador de conexión para cable de anillo doble Protecta® es un anclaje liviano y extremadamente durable diseñado para proporcionar una alternativa a los anclajes de tipo "estrangulador", y es un reemplazo seguro para las eslingas de manejo de material que se utilizan para la protección contra caídas.

- Reposicione sin desconectar o aflojar: simplemente deslícelo
- El diseño portable y reusable proporciona mayor versatilidad
- Construcción galvanizada durable de 6,35 mm (¼") para una larga duración
- Cumple con las ultimas normas de OSHA y de ANSI

El diseño de anillo doble proporciona una conexión segura y compatible que tiene capacidad de detención de caídas para el personal y reemplaza las configuraciones incompatibles de tipo "canastilla" como que se utilizan con algunas eslingas, o eslingas que requieren varios ganchos en un solo elemento de conexión o combinaciones de conexión de ganchos o mosquetones juntos.


NO SE RECOMIENDA:

Enganchar mas de un gancho en un solo elemento de conexión (consulte: OSHA Y ANSI)



NO SE RECOMIENDA:

Conectar juntas las combinaciones de ganchos o mosquetones (consulte: OSHA Y ANSI)



RECOMENDADO: Protecta® ofrece una amplia variedad de anclajes seguros y compatibles, entre ellos el adaptador de conexión para cable de anillo doble y varios adaptadores de conexión para estrangulador de cable y cinta de tipo de paso.



2190100

Fácilmente reposicionado

Deslice el anclaje; no hay necesidad de desconectar o aflojar

Capacidad de detención de caídas

Para uso del personal y tener tranquilidad: 22 kN (5000 lb)

Extremadamente durable

Construcción de acero galvanizado

Mosquetón Saflok™ integrado

Operación de cierre automático y autobloqueante con una sola mano

Diseño de anillo doble

Proporciona un punto de amarre seguro y compatible

Modelos disponibles:

2190100: adaptador de conexión para cable de anillo doble x 0,9 m (3 ft)

2190101: adaptador de conexión para cable de anillo doble x 1,22 m (4 ft)

2190102: adaptador de conexión para cable de anillo doble x 1,83 m (6 ft)

NOTA: en Canadá, agregue una "C" al final del número de parte.

Especificaciones:

Herraje: mosquetón y anillos en D de aleación de acero forjado recubiertos en zinc

Cable galvanizado: cable galvanizado 7x19 de ¼ in de diámetro

Fuerza mínima de ruptura: 22 kN (5000 lb)

Capacidad: 141 kg (310 lb) (una persona)

Normas: cumple con los requisitos de ANSI Z359.1 y OSHA

Peso: 0,73 kg (1,6 lb) para el modelo de 0,9 m (3 ft)



Capital Safety - EE. UU.: 800 328 6146

Canadá: 800 387 7484 | América Latina: +1 651 385 4301

Asia: +65 65587758 | Alemania: +49 (0)30 92 03 83 87 00

Nueva Zelanda: 0800 212 505 | Australia: 1800 245 002

Europa, Medio Oriente, África: +33 (0)4 97 10 00 10

Europa del Norte: +44(0)1527 548000

www.capitalsafety.com | info@capitalsafety.com