

3M™ MCS™ Warranty Program

3M™ MCS™ 保証プログラム



3M™ MCS™ Warranty

ハイレベルの素材品質と熟練の技術が融合。高品質な屋外グラフィックスの証。

太陽熱、紫外線、気温・温度変化などの自然要因、窒素酸化物、油煙などの人工要因など。過酷な環境に晒されながら、重要な情報を発信し続ける屋外グラフィックスを「長期に渡り、美しく保つ」。素材と技術への確かな自信が3M独自の保証プログラムを実現しました。



3M 指定の素材で認定店が製作したグラフィックスを最長6年間保証。

施工場所の環境や特性（平滑面・曲面など）、耐用年数などで異なる製品品質、印刷品質、施工品質に合わせ開発・製造した多彩なフィルム。このフィルムを用い、屋外グラフィックスを製作できるよう教育された製作技術者。製作・施工のための多様な工具・剥離剤。これらによって製作された高品質な屋外グラフィックスに対応しているのが3M™ MCS™ 保証プログラムです。

最長6年間もの保証を可能にした高品質な素材と高水準の技術。

Graphic Film
フィルム

+

Overlamine
オーバーラミネート

+

Printer
プリンタ

+

Printer Ink
インク

+

Graphic Manufacturing
製作

屋外グラフィックスの用途を調査・分析し、長年にわたるノウハウを注入して企画・開発・製造した高品質なグラフィックフィルム。

繊細な色合いやグラフィックデザインを忠実に表現可能な3M認定の高性能なプリンタ。

鮮やかな発色はもとより、強靭な耐候性を合わせ持つ3M認定の高機能インク。

3Mのプログラムで教育を受けた認定店が製作したグラフィックス。

保証対象

下記の2条件を満たしたものが保証対象となります。

3M™ MCS™ 保証プログラムの

認定店が制作したグラフィックスを使用



3M™ MCS™ 保証プログラム対応の

プリンタ、インク、ベースフィルム、
オーバーラミネートフィルムを使用

インクジェットプリンタ対応表 (2018年11月現在)

最新情報は弊社ホームページでご確認ください (www.mmm.co.jp/cg)

プリンタメーカー	EFI VUTEk		ミマキエンジニアリング				日本 HP		OKI データ						EPSON		
プリンタ	PV200/ 600	QS2000	UV500-160	JF-1610 JF-1631	UVJ-160	JFX-1631 JFX-1615 JFX plus Series	Latex570 Latex560	Latex3600 Latex3500 Latex3200 Latex3100 Latex3000 Latex1500 Latex365 Latex360	E-54s	H3-104s	M-64s	H2-104s H2-74s	W-64s W-54s	H-104s H-74s	SC-S80650	SC-S60650 SC-S40650	
インク	2200UV Series Ink	2800UV Series Ink	LUS-200 Series Ink	F-200 Series Ink	LF-200 Series Ink	LF-200 Series Ink	HP 871 HP 831 Latex Ink	HP 891 HP 881 HP 831 Latex Ink	3M™ SX Ink Series from OKI			3M™ GX Ink Series from OKI				Epson™-3M™ Ultra Chrome GS3 Ink with Red*1	Epson™-3M™ Ultra Chrome GS3 Ink
												8色	6色	4色	8色		

※全ての出力条件における作画を確約するものではありません。 *1: 白およびメタリックシルバーを除く。

保証範囲

加工・施工後の耐候性を保証します。保証書の発行が可能です。

3M™ 保証体系 3Mでは次の事項に対して保証します。	3M™ MCS™ 保証プログラム	3M パフォーマンスギャランティー	3M™ 保証基本保証
製品原反の物性に関する品質	●	●	●
製品原反の製造上に起因する品質	●	●	●
印刷適性 (製品原反への基本的な印刷性能)*1	●	●	
印刷品の初期的な収縮	●	●	
印刷品の初期的な接着性能*2	●	●	
製品原反の耐候性	●		
フィルム・グラフィックスの耐候性	●		
インク性能	●		
貼付下地に対する長期的な接着性*2	●		
剥離性*3	●		
保証書の発行	●		

※1: 著しいにじみ、パンディング等フィルムの製造上の異常に起因する現象 ※2: 接着性を把握してる貼付下地に限る ※3: 限られた下地材もしくは事前に試験したものに限り。(剥離可能な期間は耐年数よりも短くなる場合があります。)

- ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
- 当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- 本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。
- 使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
- 当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。
- 上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、MCSは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルソリューション事業部

WEB 3M グラフィック

http://www.mmm.co.jp/cg

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
DEC-400-E(230405)ND

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)