

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Ahora los Discos Abrasivos
Clean Sanding con
tecnología 3M™ Cubitron™ II


- Corta más rápido
- Dura más tiempo
- Mejor terminación

3M™ presenta su tecnología 3M™ Cubitron™ II aplicada a los discos abrasivos Clean Sanding, un avance revolucionario en abrasivos para el taller de chapa y pintura por las características de sus minerales cerámicos de forma triangular.

Rapidez: Cortan 30% más rápido que otros abrasivos premium.

Duración: Duran hasta dos veces más.

Terminación: Proveen una terminación más fina y uniforme.



Granos de forma triangular (imagen derecha) orientados de forma electrostática para formar puntas afiladas. Cada punta actúa como una herramienta de corte individual que corta a través de la pintura y la masilla de relleno, generando un desgaste uniforme y con una vida útil larga y pareja.

CUBITRON™ II

El sistema de lijado en seco con discos Clean Sanding Hookit™ Cubitron™ II de 3M™ provee un desempeño sobresaliente para técnicos de Talleres de Chapa y Pintura, gracias al progreso en tecnología 3M™ que redefine las reglas de rapidez, consistencia y vida útil de los abrasivos.

PN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
31371	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ Cubitrón™ II 3M™ - P80+	Caja	50	
31372	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ Cubitrón™ II 3M™ - P120+	Caja	50	
31373	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ Cubitrón™ II 3M™ - P150+	Caja	50	
31374	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ Cubitrón™ II 3M™ - P180+	Caja	50	
31481	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ Cubitrón™ II 3M™ - P220+	Caja	50	
01814	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ 3M™ - P240	Caja	50	
01813	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ 3M™ - P280	Caja	50	
01812	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ 3M™ - P320	Caja	50	
01811	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ 3M™ - P400	Caja	50	
01810	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ 3M™ - P500	Caja	50	
30761	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ 3M™ - P600	Caja	50	
30760	Disco Abrasivo Clean Sanding Hookit™ 3M™ - P800	Caja	50	
05865	Respaldo Clean Sanding Hookit™ 6"	Unidad	10	
05777	Interfase de Esponja Clean Sanding Hookit™ 6"	Unidad	10	
05207	Fratacho Manual Hookit™ SNDG 127mm	Unidad	5	
05208	Fratacho Manual Hookit™ SNDG 198mm	Unidad	5	
05209	Fratacho Manual Hookit™ SNDG 396mm	Unidad	1	
34442	Tiras Clean Sanding Hookit™ Cubitron™ II 3M™ - 70mm x 12 mts - 80+	Rollo	5	
34444	Tiras Clean Sanding Hookit™ Cubitron™ II 3M™ - 70mm x 12 mts - 120+	Rollo	5	
34445	Tiras Clean Sanding Hookit™ Cubitron™ II 3M™ - 70mm x 12 mts - 150+	Rollo	5	
34446	Tiras Clean Sanding Hookit™ Cubitron™ II 3M™ - 70mm x 12 mts - 180+	Rollo	5	
34447	Tiras Clean Sanding Hookit™ Cubitron™ II 3M™ - 70mm x 12 mts - 220+	Rollo	5	
30705	Rollo Clean Sanding Hookit™ 3M™ - 70mm x 12 mts - P320	Rollo	5	

Importado y comercializado por:

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Colectora Oeste de Panamericana 576 - 1619 Garín -
Pcia. de Buenos Aires - Argentina. Tel: (54) 348 465-9400
www.3m.com.ar

3M Uruguay S.A.
Cr. Luis Lecueder 3536 - Local SS2001 - World Trade Center - 11300 -
Montevideo - Uruguay. Tel: (598 2) 628 36 36 interno 237
www.3m.com.uy