

Abrasivos Flexibles Hookit™ de 3M™

Las lijas Flexibles 3M con sistema Hookit™ son ideales para aplicaciones de lijado a mano incluyendo el lijado de Primer, matizado y acabado de pintura. Este producto proporciona una excelente performance de corte y acabado con alta flexibilidad, adaptabilidad a superficies curvas y suavidad al tacto. Las lijas son también útiles para áreas de difícil alcance, como paragolpes, parantes y zonas curvas del vehículo, así como para el trabajo de los perímetros luego de usar una máquina lijadora.

Las nuevas lijas flexibles poseen el corte y terminación de un abrasivo convencional, pero cuentan con mayor flexibilidad para agilizar y mejorar el trabajo en áreas difíciles de alcanzar y además rinden entre tres y cuatro veces más que otros abrasivos convencionales.

- Gran poder de corte y rendimiento.
- Alta flexibilidad y adaptabilidad.
- Diferenciación por colores según el grano, grano visible.
- Sensación suave.
- En cada caja se incluye una almohadilla de espuma.
- Se puede usar para lijado en húmedo o en seco.



Abrasivos Flexibles Hookit™ de 3M™

Instrucciones de uso

Las Lijas Flexibles 3M™ se pueden utilizar en muchos usos diversos. Se pueden usar en seco o en húmedo. Si se usa en seco, limpie con frecuencia para prolongar la duración del abrasivo. Las lijas se pueden usar con un taco, una almohadilla de espuma que está incluida en cada caja, un fratacho o cualquier accesorio con fijación Hookit™.

Hoja Abrasiva Flexible de Mano Hookit™ de 3M™



LIJADO DEL PRIMER

Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, PN 34337, P400

Lijado del primer y superficie con cataforesis (e-coat)



LIJADO DEL PRIMER

Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, PN 34339, P600

Lijado de la capa de cataforesis (e-coat), primer y superficies de barniz o clear



MATIZADO

Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, PN 34340, P800

Lijado del primer y superficie con cataforesis (e-coat)



MATIZADO

Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, PN 34341, P1000

Lijado de la capa de barniz o clear para matizar y remover partículas de suciedad y mejorar la textura del recabado



ACABADO DE PINTURA

Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, PN 34342, P1200

Lijado de la capa de barniz o clear para matizar y remover partículas de suciedad y mejorar la textura de la superficie



ACABADO DE PINTURA

Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, PN 34343, P1500

Lijado de la capa de barniz o clear para remover partículas de suciedad y mejorar la textura de la superficie



# de Parte	Descipción	Grano	Hojas/Paquete	Paquetes/Caja
34337	Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, 5 1/2 pulgadas x 6 3/4 pulgadas	P400	25 / paquete	5
34339	Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, 5 1/2 pulgadas x 6 3/4 pulgadas	P600	25 / paquete	5
34340	Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, 5 1/2 pulgadas x 6 3/4 pulgadas	P800	25 / paquete	5
34341	Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, 5 1/2 pulgadas x 6 3/4 pulgadas	P1000	25 / paquete	5
34342	Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, 5 1/2 pulgadas x 6 3/4 pulgadas	P1200	25 / paquete	5
34343	Abrasivo Flexible Hookit™ de 3M™, 5 1/2 pulgadas x 6 3/4 pulgadas	P1500	25 / paquete	5
34349	Almohadilla Hookit™ de 3M™ para lijas flexibles		10 unidades / caja	

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

Colectora Oeste de Panamericana 576 - 1619 Garín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina. Tel: (54) 348 465-9400
www.3m.com.ar

3M Uruguay S.A.

Cr. Luis Lecueder 3536 - Local SS2001 - World Trade Center - 11300 Montevideo - Uruguay. Tel: (598 2) 628 36 36 interno 237
www.3m.com.uy