

3M™ Masillas Platinum™ Plus

Las Masillas de Relleno y Terminación Platinum™ Plus de 3M™ son fabricadas con los ingredientes de más alta calidad, incluyendo nuestro promotor de adhesión patentado.

El Platinum™ Plus es una fórmula extra cremosa que alcanza adherencia extrema al acero, acero galvanizado, aluminio, capa de cataforesis (e-coat), fibra de vidrio, SMC (Sheet Molding Compound o Compuestos Plásticos Modelados en Hojas), etc. Por su fórmula extra cremosa las masillas son muy fáciles de mezclar y de aplicar. Además son extremadamente fáciles de lijar, libres de porosidad / picaduras / puntos de alfiler y no sangran.



Masillas de Alto Rendimiento Platinum™ Plus

Características y beneficios

- Extremadamente fácil de lijar, en tan sólo 15 a 20 minutos.
- Adhesión superior.
- Fórmula extra cremosa y fácil de aplicar.
- Libre de puntos de alfiler, porosidad, manchas, no pegajosa.
- Se puede aplicar húmedo sobre húmedo.



Preparación de la superficie

Limpie el área de reparación con agua y jabón seguida con un limpiador de superficie para remover todos los contaminantes.

Lije el área de reparación con lijadora roto orbital usando abrasivo 80/180 si va a aplicar masilla sobre otras superficies diferentes al metal desnudo. Quite la pintura entre 5 a 10 cm más allá del área dañada, sobre el área de reparación con aire limpio y seco y desengrase nuevamente.



Mezclado

Mezcle antes de usar. Use a temperatura ambiente. Disponga la cantidad deseada de masilla sobre una superficie limpia y no porosa como un vidrio, metal o espátula plástica.

Agregue la cantidad de catalizador recomendada por 3M en su hoja técnica. Mezcle enérgicamente.



Aplicación y lijado

Usando una espátula, aplique una pequeña capa de material sobre el área a ser reparada. El máximo espesor de cada capa no debe exceder los 3 mm.

Lije el área en reparación en 15 a 20 minutos. Si aplico masilla de relleno, lije con granos 80 a 180, si aplico masilla de terminación, lije con granos de 180 a 320 especialmente en las áreas adyacentes.



Acabado

Espere aproximadamente 45 minutos luego del lijado final para aplicar un primer de buena calidad. Siga las instrucciones del fabricante de pinturas para un óptimo acabado.

Pruebe nuestras dos masillas 3M™ Platinum™ Plus Relleno y Terminación (Glaze)



Part #	Nombre del Producto	Tamaño	Cantidad
01131	Masilla de Relleno 3M TM Platinum TM Plus	Lata de 1 Galón (3 litros)	4
31180	Masilla de Terminación 3M TM Platinum TM Plus Glaze	Botella con fuelle de 0,887 litros	6

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

Colectora Oeste de Panamericana 576 - 1619 Garín -
Pcia. de Buenos Aires - Argentina. Tel: (54) 348 465-9400
www.3m.com.ar

3M Uruguay S.A.

Cr. Luis Lecueder 3536 - Local SS2001 - World Trade Center - 11300
Montevideo - Uruguay. Tel: (598 2) 628 36 36 interno 237
www.3m.com.uy