

# 3M™ シンサレート™

## 高機能中綿素材



従来のポリエステル綿と比較し、同じ厚みで約2倍の断熱効果を発揮する中綿素材。よりスリムで、より軽く、より暖かい3M™ シンサレート™ 高機能中綿素材が、活動を妨げることなく、快適な防寒着を実現します。

- 特 徴：
1. 同じ厚みであれば従来の中綿と比較し、約2倍\*の断熱効果をもたらします。
  2. 同じ断熱効果で比較すると、ポリエステル綿より25%\*軽くなります。
  3. 吸水性が1%以下\*なので、水気や湿気の多い所でも、断熱性がそこなわれることなく濡れてもすぐ乾きます。
  4. 接着剤を全く使用していません。
  5. ウィンタースポーツウエア、防寒コート、防寒ユニフォーム、手袋等に最適な、動きやすく快適な暖かさを提供する中綿素材です。
- (\*当社試験データによる)

繊維組成：ポリプロピレン65%、ポリエステル35%(重量比)

ホルマリン：規準値以下(乳幼児製品の基準に適合)

### 製品規格

製品	目付(g/m <sup>2</sup> )	幅	長さ
CDS40	40	1.25m & 1.52m	100m
CS 70	70		100m
CS100	100		100m
CS150	150		70m
CS200	200		50m



取扱いの注意：CS70、CS100、CS150、CS200は最大パネルサイズ(45x30cm)で止める必要があります。

CDS40はパネル止めの必要はありません。

キルティングの場合は最大25cmまでとることができます。

ご使用になる表地・裏地については中綿吹き出し試験をお願いします。

また、縫製工場でも断裁等の際従来品と異なる注意事項はありません。

### 洗濯表示



アイロン時あて布使用・スチーム禁止

3M、Thinsulate、シンサレートは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
コンシューマー製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/thinsulate/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 2016 3M. All Rights Reserved.  
FIB-138-E(111600)IT 000000

お問い合わせ

**0120-510-733**

受付時間9:00~17:00月~金  
(土・日・祝日・年末年始を除く)