

3M™ シンサレート™

高機能中綿素材



従来のポリエステル綿と比較し、同じ厚みで約2倍の断熱効果を発揮する中綿素材。よりスリムで、より軽く、より暖かい3M™ シンサレート™ 高機能中綿素材が、活動を妨げることなく、快適な防寒着を実現します。

- 特 徴：
1. 同じ厚みであれば従来の中綿と比較し、約2倍*の断熱効果をもたらします。
 2. 同じ断熱効果で比較すると、ポリエステル綿より25%*軽くなります。
 3. 吸水性が1%以下*なので、水気や湿気の多い所でも、断熱性がそこなわれることなく濡れてもすぐ乾きます。
 4. 接着剤を全く使用していません。
 5. ウィンタースポーツウエア、防寒コート、防寒ユニフォーム、手袋等に最適な、動きやすく快適な暖かさを提供する中綿素材です。

(*当社試験データによる)

繊維組成：ポリプロピレン65%、ポリエステル35%(重量比)

ホルマリン：規準値以下(乳幼児製品の基準に適合)

製品規格

製品	目付(g/m ²)	幅	長さ
CDS40	40	1.25m & 1.52m	100m
CS 70	70		100m
CS100	100		100m
CS150	150		70m
CS200	200		50m

取扱いの注意：CS70、CS100、CS150、CS200は最大パネルサイズ(45x30cm)で止める必要があります。CDS40はパネル止めの必要はありません。キルティングの場合は最大25cmまでとることができます。ご使用になる表地・裏地については中綿吹き出し試験をお願いします。また、縫製工場でも断裁等の際従来品と異なる注意事項はありません。

日本化学繊維協会の自主規制による表示

- 最終製品は、ポリプロピレン繊維100%、または合成繊維およびウールとの混用品に限定して製造してください。
- セルロース系繊維(綿、麻、レーヨン、キュプラ、アセテートなど)との混用品(混紡、交然、交織、交編)は製造しないこと。
- セルロース系繊維(同上)の糸、織編布と組み合わせた縫製品は製造しないこと。(縫製糸、綿布の縁取りなども避けてください)
- 最終製品の洗濯においては、漂白剤を使用しないこと。
- 最終製品の洗濯においては、ドライクリーニング溶剤を使用しないこと。

洗濯表示

アイロン時あて布使用・スチーム禁止

3M、Thinsulate、シンサレートは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.mmm.co.jp/thinsulate/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 2022 3M. All Rights Reserved.
FIB-138-E (111600)IT 000000

お問い合わせ

0120-510-733

受付時間9:00~17:00月~金
(土・日・祝日・年末年始を除く)