

3M™ シンサレート™ ウルトラ

高機能中綿素材



よりスリムで、より軽く、より暖かい3M™ シンサレート™ 高機能中綿素材に、更なる快適な保温機能とドレープ性を追求した、時代のニーズに応える3M™ シンサレート™ ウルトラ高機能中綿素材。

- 特徴：
1. 従来のポリエステル中綿に比べて、薄く、軽く、暖かく、動きを妨げることなく、快適で機能的なウェアを実現します。
 2. ロフト(重量当りの厚み)を従来品(Type-C)と比較して40%*アップし、しなやかで柔らかいシルエットを可能にします。
 3. 従来品の3M™ シンサレート™ 高機能中綿素材と比較し、同一の目付で断熱値を15%*アップすることにより更なる快適な暖かさを実現します。
 4. スキーウェア、防寒コートのみならず、ソフトで指の動きを妨げないため、手袋等の用途にも適します。
 5. 吸水性は1%以下*であるため、ウエットな状態でも保温力を損なうことことはありません。
(*当社試験データによる)

繊維組成：ポリエステル55%、ポリプロピレン45%(重量比)

ホルマリン：規準値以下(乳幼児製品の基準に適合)

製品規格

製品	目付(g/m ²)	幅	長さ
US 70	70	1.25m & 1.52m	100m
US100	100		100m
US150	150		70m
US200	200		50m

取扱いの注意：US 70、US 100、US 150、US 200は最大パネルサイズ(45x30cm)で止める必要があります。キルティングの場合は最大25cmまでとることができます。ご使用になる表地・裏地については中綿吹き出し試験をお願いします。また、縫製工場でも断裁等の際従来品と異なる注意事項はありません。

日本化学繊維協会の自主規制による表示

- 最終製品は、ポリプロピレン繊維100%、または合成繊維およびウールとの混用品に限定して製造してください。
- セルロース系繊維(綿、麻、レーヨン、キュプラ、アセテートなど)との混用品(混紡、交然、交織、交編)は製造しないこと。
- セルロース系繊維(同上)の糸、織編布と組み合わせた縫製品は製造しないこと。(縫製糸、綿布の縁取りなども避けてください)
- 最終製品の洗濯においては、漂白剤を使用しないこと。
- 最終製品の洗濯においては、ドライクリーニング溶剤を使用しないこと。

洗濯表示



アイロン時あて布使用・スチーム禁止

3M、Thinsulate、シンサレートは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.mmm.co.jp/thinsulate/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 2022 3M. All Rights Reserved.
FIB-140-G(111600)IT 000000

お問い合わせ

0120-510-733

受付時間9:00~17:00月~金
(土・日・祝日・年末年始を除く)