

3M™ Peltor™ ComTac™ -Lösungen



PELTOR™

3M™ Peltor™ ComTac™ XP Elektronischer, pegelabhängiger Gehörschutz



MT17H682FB-02

- Schlankes Kapseldesign
- SNR von 28 dBA
- Niveauabhängige Funktion (Talk-Through-Funktion)
- Funktionen: externer Input-Modus, Freigabezeit, Balance, Plug-Modus, Equalizer-Modus und externer Mute-Modus
- Einstellungen werden beim Abschalten gespeichert (außer Plug-Modus)
- Völlig unabhängiges duales Kopfhörersystem für Talk-Through-Funktion und externes Funksignal
- Kompatibel mit den meisten ballistischen Schutzhelmen auf dem Markt
- Automatische Abschaltung zwei Stunden nach der letzten Tastenbetätigung
- Die Batterielebensdauer beträgt etwa 500 Stunden
- Erhältlich mit Knochenschallmikrofon für das Funkgerät Marconi™ PRR

Beschreibung	Artikelnr. 3M	Artikelnr. Peltor	Halter	Gewicht (g)	Farbe
Standard	XH001660584	MT17H682FB-02	Klappbarer Kopfbügel	285	 
Standard	XH001660592	MT17H682FB-08 SV	Klappbarer Kopfbügel	285	 

MT17H682FB-** ***

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11.5	17.9	27.8	30.0	32.1	36.2	40.3
Standardabweichung (dB)	2.5	2.7	1.8	2.3	3.0	2.0	3.1
Vorausgesetzter Schutz (dB)	9.0	15.3	25.9	27.7	29.1	34.2	37.2

SNR=28dB H=31dB M=25dB L=16dB

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: +49 (0) 2131 14 26 04
Fax: +49 (0) 2131 14 32 00
E-Mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
Web: www.3Marbeitsschutz.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: +41 (0) 44 724 91 51
Fax: +41 (0) 44 724 94 40
E-Mail: arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web: www.3Marbeitsschutz.ch

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: +43 (0) 1 86 686 541
Fax: +43 (0) 1 86 686 229
E-Mail: arbeitsschutz-at@mmm.com
Web: www.3Marbeitsschutz.at