


Sicher. Sauber. Stark.

Die 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnituren der Serien 92-NBA x und 92-NBA x Connect



Hydrophobes Gießharz –
feuchtigkeitsverdrängend

Einfach drehen, klicken, drücken.
Alles sauber ohne Handschuhe!
Kein Trichter erforderlich!

Verguss-Stutzen

Einfach zu schließen
durch einteilige
Verguss-Schale

Dicht auch
ohne zusätzliches
Isolierband

Transparent –
alles im Blick

Ideal für verschiedene Durchmesser,
dank integrierter Scharniere und
vorgeformter Schaumstoffdichtungen.
Kein Absägen der Enden erforderlich!

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnituren 92-NBA x Serie und 92-NBA x Connect Serie

Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnituren, Serie 92-NBA x Serie



Mit 2-Komponenten PU-Kabelharz Nr. 40. Für kunststoffisolierte Kabel bis 1kV
Lieferumfang: 1 Scotchcast Nr. 40, 1 Verguss-Schale, 2 Schaumstoffabdichtungen, Verschlusskappe, Phasenabstandshalter (nur Größen 1-4), 1 ScotchBrite™ Vlieschwamm, 1 Arbeitsanleitung

Typ Nr.	z.B. N(A)YY 4-Leiter min – max (mm ²)	z.B. N(A)YY 5-Leiter min – max (mm ²)	Kabeldurch- messer min – max (mm)	Länge Innenmaß (mm)	Länge Außenmaß (mm)	Außen- durchmesser (mm)	Harzmenge (ml)
92-NBA 0	1,5 – 4	1,5 – 2,5	4 – 16	114	148	32	90
92-NBA 1	1,5 – 10	1,5 – 6	10 – 22	144	178	36	135
92-NBA 2	6 – 16	2,5 – 10	12 – 25	192	230	38	200
92-NBA 3	16 – 25	6 – 16	13 – 32	222	270	55	370
92-NBA 4	25 – 50	16 – 35	18 – 36	270	319	63	700
92-NBA 5	50 – 95	25 – 50	19 – 45	324	369	76	1375
92-NBA 6	70 – 120	–	27 – 54	433	479	101	2 × 1375
92-NBA 7	120 – 240	–	29 – 64	556	643	130	3 × 2200

Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnituren, Serie 92-NBA x Connect Serie



Mit 2-Komponenten PU-Kabelharz Nr. 40. Für kunststoffisolierte Kabel bis 1kV.
Lieferumfang: 1 Scotchcast Nr. 40, 1 Verguss-Schale, 2 Schaumstoffabdichtungen, Verschlusskappe, 1 Verbinderblock mit 5 Schraubverbindern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 ScotchBrite™ Vlieschwamm, 1 Arbeitsanleitung

Typ Nr.	z.B. N(A)YY 4-Leiter min – max (mm ²)	z.B. N(A)YY 5-Leiter min – max (mm ²)	Kabeldurch- messer min – max (mm)	Länge Innenmaß (mm)	Länge Außenmaß (mm)	Außen- durchmesser (mm)	Harzmenge (ml)
92-NBA 1C	1,5 – 6	1,5 – 6	10 – 22	144	178	36	135
92-NBA 3C	1,5 – 16	1,5 – 16	10 – 32	222	270	55	370

Merkmale:

- Gießharz Nr. 40 im transparenten Zweikammerbeutel mit geschlossenem Misch- und Gieß-System (GMG)
- Einteilige, transparente Verguss-Schale mit integrierten Scharnieren
- Vorgeformte, perforierte Schaumstoffabdichtungen
- Optimiertes GMG-System (geschlossenes Mischen und Gießen)
- Zentraler Verguss-Stutzen
- Phasenabstandshalter (bei Größe 1 – 4)
- Integrierter Verbinderblock bei Connect Serie
- Ohne bedenkliche Inhaltsstoffe nach REACH-Verordnung 1907/2006/EG
- Geprüft nach EN 50393
- Umfangreiches Sortiment

**Fragen Sie auch nach anderen
3M™ Scotchcast™ Verbindungs-
und Abzweiggarituren!**



Scotchcast Nr. 40

92-NBA x Connect



**3M Deutschland GmbH
Electronics & Energy**

Carl-Schurz-Straße 1 · 41453 Neuss

Tel: +49 (0)2131/14-5999 · 3MElektro.de@mmm.com

www.3M-Elektro.de