





# 3M™ フックキット™ ブルー サンディングペーパー

3M™ パープル研磨材の後継として、設計を全面的に見直した新世代サンディングペーパー。3M™ パープル研磨材と同等の基本性能を目指して設計されており、今までどおりにご使用いただけます。\*1





\*1：番手や使用環境によって、違いが感じられる場合があります。

## Point 1 3Mペーパー研磨材シリーズの中核をになうブルー研磨材

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Faster cut.</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Better finish.</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Longer life.</p>		<p><b>CUBITRON II</b> 3M™ キュービトロン™ II</p> <p>精密成型砥粒 (PSG<sup>*2</sup>) を使用した最高級<sup>*3</sup> 研磨材。切れがいい・目が細かい・もちがいい、シリーズ最高の研磨性能を求める方へ。</p>
		<p><b>3M™ ブルー</b></p> <p>セラミック砥粒を低番手に採用し、従来品である3M™ パープル研磨材と同様に低番手から 高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。</p>
		<p><b>3M™ ゴールド</b></p> <p>切れ・もち・目の細かさのバランスの取れたスタンダード研磨材。コストパフォーマンス重視の方へ。</p>

\*2：PSG：Precision-Shaped abrasive Grain \*3：当社比

## Point 2 進化したセラミック砥粒を低番手品に導入



40番手～180番手の製品には、セラミック砥粒を採用し、低番手品では、色剥ぎや鍍金パテに対する切削性が改善されています。

3M™ブルー研磨材では60番手製品は用意されませんが、3M™パープル研磨材60番手の替わりに、3M™ブルー研磨材80番手をお使いいただくことができます。

■ 3M™ パープル  
■ 3M™ ブルー

# Point 3 幅広い製品ラインナップ

砥粒の再設計に伴い、番手のラインを見直しました。

60番手、100番手、280番手の製品は、それぞれ、80番手、120番手、240番手へ統合されます。

(最上段の数字は粒度を示します)

取付方式	形状イメージ	製品名	サイズ	40	60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	500	600	800		
フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ フタ		フックイット™ ブルー クリーンサンディングディスク	76mm 径												●		●		
			102mm 径			●		●		●									
			127mm 径			●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		フックイット™ ブルー サンディングディスク	76mm 径			●		●		●	●		●	●					
			125mm 径	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●
		フックイット™ ブルー サンディングディスク DF14	100mm 径	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●		
		フックイット™ ブルー サンディングディスク DF2	125mm 径	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●				
		フックイット™ ブルー サンディングディスク DF4	125mm 径	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●		
		フックイット™ ブルー サンディングディスク DFM5	125mm 径			●		●		●	●		●	●	●	●	●		
		フックイット™ ブルー サンディングディスク DF3	150mm 径	●	×	●		●		●	●		●	●	●				
		フックイット™ ブルー 足付けフレキシブルディスク	125mm 径											●	●		●	●	
		フックイット™ ブルー サンディングシート	55 × 155mm		×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●					
			75 × 110mm		×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●					
			75 × 175mm		×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●					
			75 × 240mm		×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●					
			フックイット™ ブルー サンディングシート DF6	95 × 180mm	▲	×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●				
			フックイット™ ブルー サンディングシート DF7	100 × 175mm	▲	×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●				
			フックイット™ ブルー サンディングシート DF8	112 × 220mm	▲	×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●				
		フックイット™ ブルー サンディングシート DF10	75 × 110mm	▲	×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●	●				
		フックイット™ ブルー サンディングシート DF15	83 × 115mm	▲	×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●					
		フックイット™ ブルー クリーンサンディングシートロール	75mm × 10m		×	●		●		●	●		●	●			●		
	フックイット™ ブルー サンディングロール	55mm × 15m		×	▲	×	▲	▲	▲	▲	×	▲	▲						
		75mm × 15m	▲	×	●	×	●	▲	●	●	×	●	●	●					

- : 標準在庫品として設定されます。
- ▲ : 受注生産品として設定されます。
- × : 設定されません。(下段の数字は、メーカー推奨の代替粒度になります。)

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、フックイット、キュービトロンは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
 オート・アフターマーケット製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
 © 3M 2020. All Rights Reserved.  
 AAD-307-C(0320)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)