

3M

Speedglas SL

« Le masque Speedglas le plus léger du marché »

Le masque de soudage Speedglas SL en quelques mots ...

- *Amorçage en teinte indice 3*
- *Teinte de sécurité 5-6*
- *Teinte sombre variable indice 8 à 12*
- *Coiffe au design récompensé*
- *Masque plus fin et plus solide*
- *Harnais perforé pour une meilleure respirabilité*
- *Réglage du harnais avec une seule main avec un **fermoir réglable***
- ***Eloignement au visage réglable***
- *Obscurcissement automatique en 0.1ms*
- *4 niveaux de réglage de la sensibilité pour traiter tous les types de soudage à l'arc*
- *Champ de vision 42 x 93mm*
- ***Allumage automatique** du filtre de soudage par détection des mouvements*

Les Applications Types

- * *Adapté à tous les types de soudage: électrode enrobée, MIG/MAG, TIG et plasma.*
- * *Spécialement efficace pendant les soudages TIG constants et à faible et moyenne intensité (0,1 à 250 ampères).*



2008

reddot design award
winner 2007

Caractéristiques Techniques

Poids, masque complet	360 g (filtre de soudage inclus)
Matériau, coiffe	PPA, PA, PBT
Couleur, coiffe	Noir / Argenté
Agréments Protection des yeux Protection du visage	Conforme à EN379 EN175
Classe Optique	1/1/1/2
Temps de commutation Clair/Sombre	0.1ms (+23°C)
Protection UV/IR	Teinte 12 (permanent)
Champ de vision	42 x 93 mm
Position claire	Teinte3
Positions foncées	Teintes 8 à 12 (variable)
Teinte de sécurité	Opacité 5-6
Type de pile	Lithium 3 Volts
Plage de température Utilisation Stockage	Entre -5°C et +55°C Entre -30°C et +70°C

Remarque: Le filtre de soudage Speedglas SL ne peut pas être installé sur les masques Speedglas 9000, 9100 ou Utility. Le masque Speedglas SL n'est pas disponible avec les canaux d'évacuation de CO₂, avec SideWindows ou avec les systèmes respiratoires à ventilation assistée ou à adduction d'air.

Speedglas™

3M

3M France
Département Produits pour
l'Hygiène et la Sécurité
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex

Tél.: 01 30 31 65 96

Fax: 01 30 31 65 55

Email : 3m-france-epi@mmm.com