



3M™ Casque de Protection G22

Description du produit

Le casque de protection 3M™ G22 est conçu pour offrir une protection de la tête fiable. Le casque de protection est doté de fentes afin de pouvoir y attacher une protection auditive, un casque communicant ou une visière. Le bord du casque et le harnais sont conçus pour permettre un ajustement et un port confortable de la protection auditive.

Caractéristiques principales

- Ventilé pour un confort accru
- Casque fait en ABS stabilisé aux UV
- Bandeau anti-transpiration interchangeable cuir ou plastique
- Conforme pour une utilisation à -30°C

Applications

- Industrie
- Construction
- Forestier

Normes et Homologations

Le casque de protection 3M™ G22 répond aux exigences essentielles de la Directive EPI (89/686/CEE) et est ainsi marqué CE. Le produit a été testé et approuvé par SP, Swedish National Testing and Research Institute, Box 857 SE-501 15 Borås Sweden (Organisme Notifié numéro 0402).

Le produit a été testé et homologué en accord avec EN 397:1995, EN 397:1995/A1:2000.

Accessoires

- HYG3: Bandeau anti-transpiration plastique (standard)
- HYG4: Bandeau anti-transpiration cuir
- V6*: Lunette intégrée
- FP8228/1 Kit Reflex, bandes réfléchissantes (4 pcs)

Matériaux

Composant	Matériau
Coque	ABS stabilisé aux UV
Harnais	PE basse densité
Sangle	Polyester
Bandeau anti-transpiration	Cuir ou synthétique

Limites d'utilisation

Ne jamais modifier ou altérer le casque de protection

- Ne pas utiliser le casque de protection contre des risques autres que ceux mentionnés dans la notice.
- Utilisez, stockez et entretenez le casque de protection en accord avec la notice d'utilisation.

Classification produit

Caractéristiques de protection supplémentaires

Basses températures	-10°C	✓	-20°C	✓	-30°C	✓
Fortes températures	+50°C	✓	+150°C	X	Métal fondu	✓
Déformation latérale	LD	✓				

Taille

Le tour de tête est de 54-62 cm et peut être réglé avec un harnais à points.

Poids

Le casque de protection G22 avec harnais pèse 320g

Utilisation et stockage

Plage de températures d'utilisation	-30°C à +50°C, <85% humidité
Conditions de stockage recommandées	+3°C à +40°C, <85% humidité
Durée de vie maximale recommandée	2-5 ans selon l'environnement de travail et les conditions d'utilisation

Avertissement important

La responsabilité de 3M ne saurait en aucun cas être engagée pour tout préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif (incluant notamment mais non limitativement, manque à gagner, pertes de marché ou de clients) résultant des informations communiquées dans le présent document. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et doit s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires.



Département Solutions pour la Protection Individuelle 3M France

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise
France
Tél : 01.30.31.65.96
Fax : 01.30.31.65.55
www.3m.com/fr/securite

3M est une marque déposée du groupe 3M.
Prière de recycler. © 3M 2013.
Tous droits réservés
16029