



スリーエム ジャパン株式会社
2017年（平成29年）2月20日

茶渋・コーヒーの着色汚れがとれる！ステンレスボトル用の柄付スポンジたわし
スコッチ・ブライト™ すごいボトル洗い
2017年2月20日発売

スリーエム ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：デニス・ラザフォード）は2017年2月20日、スポンジたわしのリーディングブランドであるスコッチ・ブライト™ ブランドから、ステンレスボトル専用の柄付スポンジたわし「スコッチ・ブライト™ すごいボトル洗い」を発売します。



<スコッチ・ブライト™ すごいボトル洗い/替替え用>



<使用イメージ>

■ステンレスボトルの市場規模は拡大、マイボトルの普及率は76.1%！

近年のエコや節約志向にともない、マイボトルの人気が高まっています。携帯できるステンレスボトルの市場規模は毎年拡大しており、全国魔法瓶工業組合出荷統計によると2015年には約2,000万本の年間出荷本数を記録しました。また、当社が20～59歳女性に実施した調査によると、水筒やマイボトルを持っている家庭は76.1%と、家庭に広く浸透していることもわかりました。

(2016年3月スリーエム ジャパン調べ)

■これまでの柄付スポンジたわしは、汚れ落とし力に不満！

しかし、マイボトルのお手入れ状況を調査したところ、柄付スポンジたわしに関して「過去使用していたけど、現在は使っていない人」、「使用したことがない人」をあわせると約70%の人が現在使用していないことがわかりました。

そのうち、使用をやめてしまった主な理由は、「茶渋汚れが落ちない(44.5%)」、「着色汚れが落ちない(30.3%)」といった汚れ落ちに対する不満によるものでした。

(2016年9月スリーエム ジャパン調べ N=455)

■茶渋・コーヒーの着色汚れがラクに落とせる、すごいボトル洗い登場！

「スコッチ・ブライト™ すごいボトル洗い」は、消費者がステンレスボトルを洗う製品に対して最も求めている「ボトルの底や隅まで洗いやすいこと(83.7%)」を実現し、茶渋・着色汚れがしっかり落とせるという基本性能にこだわった、ステンレスボトル用の柄付スポンジたわしです。

(2016年3月スリーエム ジャパン調べ N=141)

【製品特性】

■しっかり汚れを落とすハイブリッド3層スポンジたわし

スポンジについて大小の特殊な研磨粒子（ハイブリッド粒子）が、茶渋やコーヒーの着色汚れを落とします。



■出し入れしやすく、内側を洗しやすい形状のスポンジ

片方が丸くなっているので狭い口径のボトルでもスムーズに出し入れができます。もう一方のとがった方はボトル内側・底面の隅にもフィットし、しっかり汚れが落とせる洗しやすい形状のスポンジです。



<イメージ>

■持ちやすく、しっかりした使いやすい柄

持ちやすい柄は、落とすにくいボトルの底や内側・側面にスポンジ部分をしっかりとあてて洗うことが出来るので、汚れをすっきりと落とすことができます。



■スポンジ部分が交換可能

必要に応じて取り外し・交換が出来るため、衛生的&経済的です。

【製品仕様】

■スコッチ・ブライト™ すごいボトル洗い/すごいボトル洗い 取替え用スポンジ

製品名	内容量	サイズ 幅×高さ×奥行 (mm) [重量]	希望小売価格
スコッチ・ブライト™ すごいボトル洗い	1本 (柄+スポンジ)	製品 45×330×33 [31g] 個装 82×335×35 [33g]	オープン
スコッチ・ブライト™ すごいボトル洗い 取替え用スポンジ	1個 (取替え用スポンジ)	製品 50×100×33 [8g] 個装 65×180×35 [10g]	オープン

*適用ボトルサイズ：600ml程度のボトルまでを想定しております。ただし、口径の大きいものであれば手が中に入るものもあるため、700ml以上でもご使用になれる場合がございます。

3 M、Scotch-Brite、スコッチ・ブライトは、3 M社の商標です

<製品に関するお客様お問い合わせ先>

スリーエム ジャパン株式会社

<http://www.scotch-brite.jp>

TEL：0120-510-733（受付時間 平日 9：00～17：00）